

# AR3300

Armário NetShelter SX 42U com 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto



Price\*: 3139.92 EUR



## Visão geral

Apresentação	Armário TI universal fundo para servidores de baixa a média densidade e aplicações de rede, que requerem espaço livre adicional para o equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Largura compacta para otimizar o espaço do centro de dados. Altura de 42U para uma passagem fácil pelas portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Número de unidade de bastidor	42U
Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais

## Físico

Altura	199,1 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	120 Cm
Peso líquido	134,09 Kg
Cor	Preto
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Minimum mounting depth	19,05 Cm
Rack width	19"

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Carga admissível permanente	1020,6 Kg dinâmico 1701,0 Kg estático

## Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211,8 Cm
Package 1 Width	75,2 Cm
Package 1 Length	133,4 Cm
Package 1 Weight	149,09 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaración REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaración-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Información Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**