

# AR3350SP

Armário NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques



## Visão geral

Apresentação	Armário NetShelter SX e sistema de embalagem desenvolvido para integrar, transportar, descarregar e implementar até 2000 lbs (907 kg) de equipamento de TI. O armário está associado a uma paleta amortecedora de impactos, rampa de descarga e caixa resistente a impactos. O sistema foi concebido, testado e aprovado para o transporte seguro de sistemas totalmente convergidos, possuindo certificação equivalente à de Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing System (UCS).
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

## Geral

Equipamento fornecido	Baying hardware Documentation CD Key(S) Leveling feet Hardware de montagem Pre-installed casters Side panels User manual
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Físico

Profundidade de montagem máxima	104,8 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Profundidade de montagem mínima	26,19 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Largura do Bastidor	19"
Altura	199,1 Cm
Peso do Produto	161,36 Kg
Carga admissível permanente	1020.58 Kg dynamic 1700.97 Kg static
Largura	75 Cm

## Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	275,33 Kg
Pacote 1 Altura	217,9 Cm
Pacote 1 largura	110,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	132,1 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>

## Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**