

AR3340G

Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1200mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	O armário de integração em rede NetShelter SX veio expandir a linha superior de armários para TI da Schneider Electric, com suporte aperfeiçoado para aplicações de integração em rede de alta densidade. Os gestores de cabos de alta densidade integrados e a parte superior de acesso melhorado aos cabos providenciam suporte para grandes feixes de cabos. Quando combinada com o Kit de Conduas de Fluxo de Ar Lateral, a Estrutura de Integração em Rede assegura o isolamento completo de admissão de ar frio e do ar de exaustão quente para grandes comutadores e diretores SAN.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação CD de Documentação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais Manual do utilizador Gestores de cabos verticais
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	95,89 Cm
Número de unidade de bastidor	42U
Minimum mounting depth	27,94 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Cinzento
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	199,1 Cm

Peso net	161,36 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	75 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	183,18 Kg
Pacote 1 Altura	211,8 Cm
Pacote 1 largura	85,09 Cm
Pacote 1 Comprimento	132,08 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**