



Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | NetShelter CX Enclosure with integrated cooling and noise dampening is ideal for office environments. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS). |
| Prazo de entrega | Envio habitual em 8 semanas |

Geral

| | |
|-----------------------|---|
| Equipamento fornecido | Tecla(S) Leveling feet Rampas de palete Embalagem reutilizável Desembalar folha |
|-----------------------|---|

Físico

| | |
|---------------------------------|--|
| Profundidade de montagem máxima | 86,21 Cm |
| Número de unidade de bastidor | 18U |
| Cor | Cinzeno Oak |
| Profundidade | 113 Cm |
| Largura do Bastidor | 19" |
| Altura | 101,5 Cm |
| Peso do Produto | 144 Kg |
| Carga admissível permanente | 317,51 Kg dinâmico 828,26 Kg estático |
| Largura | 75 Cm |

Entrada

| | |
|--------------------|---|
| Frequência da rede | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Plug standard | IEC 60320 C14 |
| Tensão de entrada | 100 V 110 V 115 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V |

Conformidades

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Certificações do produto | WEEE |
| Normas | EIA-310D UL 2416 |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|--------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 220 Kg |
| Pacote 1 Altura | 128 Cm |
| Pacote 1 largura | 100 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 130 Cm |
| Número de unidades no pacote 3 | 1 |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |

Garantia contratual

| | |
|----------|-----------------------------|
| Garantia | 2 anos (defeito de fabrico) |
|----------|-----------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**