



### Estado comercial

Aviso de fim de venda : MAI 23, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

### Visão geral

Apresentação	Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores em ambientes de escritório.
Prazo de entrega	Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega

### Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Tensão de entrada	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Output voltage	200 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	13 IEC 60320 C13
Número de unidade de bastidor	24U
Equipamento fornecido	Rodízios Manual de instalação Tecla(S) Pés de nivelamento Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor Painéis laterais

### Físico

Altura	127,5 Cm
Largura	75 Cm
Profundidade	113 Cm
Peso líquido	154,5 Kg
Cor	Cinzento
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	88,01 Cm
Minimum mounting depth	72,01 Cm
Rack width	19"
Carga admissível permanente	803,31 Kg estático

## Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
--------------------	----------

## Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA
Normas	EIA-310D

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	149 Cm
Package 1 Width	120 Cm
Package 1 Length	80 Cm
Package 1 Weight	181,7 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	<a href="#">Declaração REACh</a>
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AR4024IX431 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AR4032IA

NetShelter Soundproof da APC, 32U, Armário de Bastidor de Servidor, 230V, Maple

Qtd 1

Data de substituição: |