



Estado comercial

Aviso de fim de venda : MAI 23, 2023

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	Estruturas especializadas com arrefecimento integrado, diminuição de ruídos e distribuição de alimentação eléctrica para aplicações de rede e servidores e- m ambientes de escritório.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V 240 V
Output voltage	200 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	12 IEC 60320 C13
Número de unidade de bastidor	38U
Equipamento fornecido	Rodízios Tecla(S) Pés de nivelamento Unidade de Distribuição de Alimentação Eléctrica (PDU) em Bastidor Painéis laterais Desembalar folha

Físico

Altura	195 Cm
Largura	75 Cm
Profundidade	113 Cm
Peso líquido	202,5 Kg
Cor	Cinzentos Oak
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	88,01 Cm
Minimum mounting depth	72,01 Cm

Rack width	19"
Carga admissível permanente	778,4 Kg estático

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
--------------------	----------

Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA
Normas	EIA-310D

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215 Cm
Package 1 Width	120 Cm
Package 1 Length	80 Cm
Package 1 Weight	230 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos (defeito de fabrico)
----------	-----------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AR4038IA pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AR4038LIA

NetShelter Soundproof da APC, 38U, Armário de Bastidor de Servidor, 230V, Maple

Qtd 1

Data de substituição: |