

AR8603A

Gestor de cabo horizontal, 2U x 6 polegadas de profundidade, com placa inferior de amarração de cabo, lado único com cobertura



by Schneider Electric



Price*: 194.69 EUR



Visão geral

Apresentação	Gestor de cabo horizontal 2 U de alta densidade, 6 polegadas (150 mm) de profundidade, com cobertura. Possui ranhuras para acesso dos cabos com frisos com escova previamente instalados na chapa traseira de suporte para passagem de cabos da frente para trás e uma placa inferior com características para o encaminhamento e amarração de cabos adicionais.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Número de unidade de bastidor	2U
Equipamento fornecido	Hardware de configuração do gestor de cabo de lado duplo Manual de instalação Hardware de montagem

Físico

Cor	Preto
Altura	8,89 Cm
Largura	48,26 Cm
Profundidade	16,51 Cm
Peso líquido	1,2 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor

Conformidade

Certificações de produtos	Conformidade com TAA
---------------------------	----------------------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,24 Cm
Package 1 Width	20 Cm
Package 1 Length	52,07 Cm
Package 1 Weight	1,5 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**