

# EPDU2232SMBO

Easy Rack PDU, tomada com medição  
comutada, 0U, trifásica, 22kW, 230V, 32A, (18)  
tomadas C13 e (6) C19, entrada IEC60309 3P  
+N+PE



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação

## Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	8,68 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	32 A
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 10 A
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

## Ambiente

Certificações de produtos	CE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203 Cm
Package 1 Width	19,5 Cm
Package 1 Length	13 Cm
Package 1 Weight	9,85 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

## Garantia contratual

Garantia	2 Years repair and Replace
----------	----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**