

ER6282

APC Easy Rack, 42U, Preto, com teto,
rodízios, pés, 4 suportes e painéis laterais,
1991H x 600W x 800D mm



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo de produto ou componente | Rack |
| Número de unidade de bastidor | 42U |
| Equipamento fornecido | Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais |

Físico

| | |
|---------------------------------|---|
| Altura | 199,1 Cm |
| Largura | 60 Cm |
| Profundidade | 80 Cm |
| Peso do produto | 94,4 Kg |
| Cor | Preto |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Profundidade de montagem máxima | 64,14 Cm |
| Profundidade de montagem mínima | 19,05 Cm |
| Largura do Bastidor | 19" |
| Marking | 18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail |
| Carga admissível permanente | 1199,8 Kg estático 599,6 Kg dinâmico |

Conformidade

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

Unidades de Embalagem

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 212 Cm |
| Package 1 Width | 85 Cm |
| Package 1 Length | 65 Cm |
| Package 1 Weight | 100 Kg |
| Camadas de paletes | 1 |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| REACH free of SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU |
| Toxic heavy metal free | Sim |
| Mercury free | Sim |
| RoHS exemption information | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declarção RoHS China |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |

Garantia contratual

| | |
|----------|--------------------------|
| Garantia | 5 year repair or replace |
|----------|--------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**