



### Vertriebsstatus

<div> Bewährte Produkte</div> :

⚠ <div> Bewährte Produkte</div>

### Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Smart Wallbox
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Kurzbezeichnung des Geräts	EVB1
Beschreibung der Pole	3P + N für Stromkreis 1P + N für Stromkreis
Montagemodus	Sockelfassung Wandmontage
Angebotstyp	Standard
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Nennausgangsleistung	22 KW 32 A 380 - 415 V 7,4 KW 32 A 222 - 240 V 2,3 KW 10 A
Authentifizierungssystem	Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693 Plakette RFID entspricht ISO 14443-4 A

### Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Ausgangstyp	Rechts Seite T2 mit Klappe Steckdose / versilberte Kontakte TE Steckdose
Erdungssystem	IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz TT TN-S
Anzahl der Eingänge	6
Steckertyp	RS485 für Messung Modbus 3 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Eingangstyp	Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt Binär für verzögerte Aufladung Schließkontakt
Betätigungsart	Kann dezentral gesteuert werden 1 mehrfarbig Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop
Lokale Signalisierung	1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Betriebsmodus	Inselbetrieb Clusterarchitektur

Funktion verfügbar	Ladestatus Diagnosefähigkeit Lademanagement
Webserver	Embedded
Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver
Höhe	480 Mm
Breite	331 Mm
Tiefe	170 Mm

## Montage

Normen	IEC 62196-1 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-2
Produktzertifizierungen	CB[RETURN]CE[RETURN]RCM
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Produktgewicht	6,6 Kg
Farbe	Weiß (RAL 9003) Grau (RAL 7016)

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,000 Cm
VPE 1 Breite	54,000 Cm
VPE 1 Länge	40,000 Cm
VPE 1 Gewicht	8,758 Kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	50,000 Cm
VPE 2 Breite	60,000 Cm
VPE 2 Länge	80,000 Cm
VPE 2 Gewicht	44,660 Kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Product Life Status : **19-Nicht mehr lieferbar**