

# EPDU2132SMBO

Easy Rack PDU, saída com medição  
comutada, 0U, monofásica, 7,4 kW, 230 V,  
32 A, (20) saídas C13 e (4) C19, entrada  
IEC60309 2P+E



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação

## Complementar

Tensão de entrada	200 V
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	7,42 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	32 A
Tensão admissível	200...240 V
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

Plug standard	IEC 60309
Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

### Ambiente

Certificações de produtos	CE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...50 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203 Cm
Package 1 Width	19,5 Cm
Package 1 Length	13 Cm
Package 1 Weight	8,59 Kg

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	2 Years repair and Replace
----------	----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**