



## Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Βάση στήριξης
Εύρος συμβατότητας	Mureva Styl
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

## Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Αριθμός πλήκτρων	Windows
Θέση εγκατάστασης	Κάθετα
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	Υπολογιστής
Απόσταση μεταξύ κέντρων	71 Mm
Μήκος	84 Mm
Ύψος	23 Mm
Πλάτος	155 Mm
Βάθος προεξοχής	19 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο





## Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR NF
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

### Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 Cm
Package 1 Width	8,200 Cm
Package 1 Length	15,400 Cm
Package 1 Weight	63,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,000 Cm
Package 2 Width	16,000 Cm
Package 2 Length	39,500 Cm
Package 2 Weight	409,000 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	3,174 Kg

### Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	 <a href="#">Δήλωση REACH</a>
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE)  <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 <a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	 <a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**