



Estado comercial

Aviso de fim de venda : ABR 30, 2024

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	230 V
Comprimento do cabo	2,00 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual do utilizador

Físico

Cor	Branco
Altura	6,17 Cm
Largura	32,65 Cm
Profundidade	11,03 Cm
Peso líquido	0,83 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Montado em bastidor

Entrada

Potência de entrada	2300 W
Frequência da rede	50 Hz
Corrente máxima de entrada por fase	10 A
Capacidade de corrente de comutação	10 A

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	8
Outlet standard deviation	Schuko CEE 7

Conformidade

Certificações de produtos	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 50000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Protecção contra sobretensões e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	60 DB
Peak current	48 KAcommon mode 60 KA por fase normal mode
Absorção de Energia (Joules)	2690 J

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 Cm
Package 1 Width	36,5 Cm
Package 1 Length	17 Cm
Package 1 Weight	0,97 Kg
SCC14	10731304313141

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	---

Product Life Status : **End of commerc. announced**