



Estado comercial

Aviso de fim de venda : NOV 30, 2020

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	2 x 1,8 metros de cabo tel. 60 cm de cabo coaxial Cabo de Rede de 6 pés Manual do utilizador
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	3,05 M
Cor	Charcoal
Profundidade	4,2 Cm
Altura	37,2 Cm
Peso net	1,26 Kg
Largura	12,2 Cm

Entrada

Corrente máxima de entrada	10 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Tensão de entrada	230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	8
Norma da tomada	Schuko CEE 7

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Energia Dissipada (Joule)	3400 J
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	0 ns common mode
Common mode rejection	70 DB
Peak current	30 KA common mode 40 KA por fase normal mode
Absorção de Energia (Joules)	2525 J
Data line protection	Divisor bidireccional RJ11 para modem/fax/DSL com protecção (linhas duplas com quatro fios) Protecção Ethernet RJ45 10/100 Cable modem/video protection

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,32 Kg
Pacote 1 Altura	38,1 Cm
Pacote 1 largura	21,6 Cm
Pacote 1 Comprimento	5,1 Cm
SCC14	10731304227776
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	15,88 Kg
Comprimento do pacote 2	685,80 Mm
Número de unidades no pacote 3	60

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	5 anos (todos os outros países), Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	--

Product Life Status : **Fim da comercialização**