



by Schneider Electric

Price*: 55.76 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Comprimento do cabo	3,00 M
Cor	Branco
Profundidade	11 Cm
Altura	6,2 Cm
Peso net	0,94 Kg
Largura	32,7 Cm

Entrada

Potência de entrada	2300 W
Frequência da rede	50 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Corrente máxima de entrada por fase	10 A
Capacidade de corrente de comutação	10 A
Tensão de entrada	230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	8
Norma da tomada	Schuko CEE 7

Conformidades

Certificações do produto	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	60 DB
Peak current	48 KA common mode 60 KA por fase normal mode
Absorção de Energia (Joules)	2690 J
Data line protection	Protecção de Modem/Fax RJ11 Cabo coaxial para CATV/SATV/modem/Áudio-Vídeo (conector coax)

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	1,08 Kg
Pacote 1 Altura	6,4 Cm
Pacote 1 largura	36,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	17 Cm
SCC14	10731304313752
Número de unidades no pacote 2	6
Peso do pacote 2	6,93 Kg
Pacote 2 Altura	381,00 Mm
Largura do pacote 2	203,20 Mm
Comprimento do pacote 2	355,60 Mm
Número de unidades no pacote 3	78

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaración REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaración RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	---

Product Life Status : **Comercializado**