

Product data sheet

Characteristics

SBP20KP

Painel de Derivação de Serviço APC
200/208/230/240V 125A Cabos Entrada/Saída



by Schneider Electric

Price*: 2159.37 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V 380 V trifásico 400 V trifásico 415 V trifásico
Output voltage	200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1 Cabos 3-fios (2F + G) 1
Número de unidade de bastidor	4U
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador

Físico

Cor	Preto
Altura	17,8 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	55,4 Cm
Peso líquido	19,32 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-wire (H N + E) 1 Cabos 3-fios (2F + G) 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Acceptable Input Voltage	200...240 V
Max line current	125 A
Input current limits	125 A
Load Capacity	20000 VA
18 mm	0...1

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	125 A
Tipo de protecção	Circuit breaker
Eficiência	99 %

Conformidade

Certificações de produtos	CSA[RETURN]GOST
---------------------------	-----------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...15000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 Cm
Package 1 Width	84,5 Cm
Package 1 Length	61 Cm
Package 1 Weight	31,36 Kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	2 Anos (Apenas peças)
----------	-----------------------

Product Life Status : **Comercializado**