



Principal

Linha	Miluz
Nome da linha	Moldado branco
Tipo de produto ou componente	Variador de luminosidade (dimmer)
Modo de fixação	Encaixe

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de embalagem	Blister
Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)	Luz
[Ue] Tensão de operação nominal	127 V CA
Intervalo de potência	300 W
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fixação
Número de módulos	1 módulo
Conexões - terminais	Conexões por parafuso
Secção do cabo	4 Mm ²
Medidor AWG	AWG 12
Altura	20 Mm
Largura	41,4 Mm
Profundidade	49,1 Mm
Profundidade incorporada	27,1 Mm
Profundidade da projeção	22 Mm

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	5,2 Cm
Package 1 Width	2,2 Cm
Package 1 Length	4,4 Cm
Peso da embalagem (Lbs)	32 G
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	13,1 Cm
Package 2 Width	10,7 Cm
Package 2 Length	15 Cm
Package 2 Weight	396 G

Oferta sustentável

Potencial de reciclagem, em %	9
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1 kg CO2 eq.
Produção da pegada de carbono	0.155822115173581
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da distribuição	0.0548141208805876
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da instalação	0.00586948628051032
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Use a pegada de carbono	0.8843
REACH isento de SVHC	Sim
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0.9 kg CO2 eq.
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Sustainable packaging	Não
de pegada de carbono no final da vida útil	0.0314704255141983
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil Ambiental Do Produto
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite ↗
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade ↗
Status sem halogênio	Produto livre de halogênio
Sem PVC	Não
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Comercializado**