



Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications |
| Prazo de entrega | Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas |

Geral

| | |
|-----------------------|--|
| Equipamento fornecido | Manual de instalação Manual do utilizador |
|-----------------------|--|

Físico

| | |
|--------------|----------|
| Cor | Preto |
| Profundidade | 72,6 Cm |
| Altura | 60,2 Cm |
| Peso net | 87,27 Kg |
| Largura | 48,3 Cm |

Conformidades

| | |
|--------------------------|---|
| Certificações do produto | BSMI VCCI VDE |
| Normas | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950 |

Ambiental

| | |
|--|------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,00...4572,00 M |
| Humidade relativa de armazenamento | 0...95 % |

Baterias & Autonomia

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Disposição das baterias | Armário de baterias |
| Ranuras da bateria vazias | 9 |
| Baterias pré-instaladas | 0 |
| Fabricante da bateria | Panasonic |
| Montagem do dispositivo | Armário de bateria fechado |
| Battery voltage | 120 V |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Quantidade de RBC™ | 9 |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|-----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 119,09 Kg |
| Pacote 1 Altura | 91,4 Cm |
| Pacote 1 largura | 59,9 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 99,7 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------------------|--|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declarção REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU |
| Sem chumbo | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contractual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**