



by Schneider Electric

Price*: 738.65 EUR



Visão geral

Apresentação

Para a Symmetra PX 100, para assegurar tempo de funcionamento ideal recomenda-se substituir ao mesmo tempo todas as quatro baterias numa fila. Se estiver a encomendar esta gaveta de baterias para uma Symmetra PX 100, tem de encomendar gavetas de baterias em múltiplos de 2 e tem de substituir as baterias na posição da fiada A+B ou C+D, uma vez que as baterias estão ligadas em pares. As baterias em cada meia fiada têm de ser do mesmo fabricante. Para a Symmetra PX 250/500, para assegurar tempo de funcionamento ideal recomenda-se substituir ao mesmo tempo todas as seis baterias numa fila. Se estiver a encomendar esta gaveta de baterias para uma Symmetra PX 250/500, tem de encomendar gavetas de baterias em múltiplos de 3 e tem de substituir as baterias na posição da fiada A+B+C ou D+E+F, uma vez que as baterias estão ligadas em pares. As baterias em cada meia fiada têm de ser do mesmo fabricante.

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Principal

Equipamento fornecido

Manual de instalação

Físico

Cor

Preto

Altura

15,9 Cm

Largura

10,7 Cm

Profundidade

70 Cm

Peso líquido

25,2 Kg

Modo de montagem

Not rack-mountable

USB compatible

No

Conformidade

Certificações de produtos

CE

Normas

UL 1778

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...4572,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18 Cm
Package 1 Width	81 Cm
Package 1 Length	15 Cm
Package 1 Weight	27 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	1 ano (apenas peças)
----------	----------------------

Product Life Status : **Comercializado**