



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna Design és Elements
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Eszköz megjelenés	Keret nélkül
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F biztonsági zsaluval
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa	Lengyelország
Névleges áram	16 A -250 V AC

Kiegészítő jellemzők

Teljesítmény tartomány	3680 W
Csatlakozások pontjai	Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma	2 kábel 2,5 mm ²
Kábelmerevség	Merev Rugalmas sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13 Mm
Anyag	ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát)
Felületkezelés	Fényes
Rögzítési mód	Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 52...69 mm Csavarok vagy karmok
Magasság	71 Mm
Szélesség	71 Mm
Mélység	41,3 Mm
Telepítési mélység	10 Mm
Súly	0,067822 Kg

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Termék minősítések	GS
IP védettség szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	69 G
1. csomag magassága	4,2 Cm
1. csomag szélessége	7,1 Cm
1. csomag hosszúsága	7,1 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	774,67 G
2. csomag magassága	9,5 Cm
2. csomag szélessége	18,5 Cm
2. csomag hosszúsága	27,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	120
3. csomag súlya	9,955 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	40 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**