



Harmony Kontrol & Sinyal Ürünleri

Sağlam ve ergonomik kumanda butonlarınızla makine ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın

En güvenilir kumanda butonları, seçici butonlar ve sinyal lambaları
En zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam yapı ve güçlü performans

Elektrik panoları ve makinelerde farklı bir stil
Yeni modern tasarımı ile dünyanın her yerinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme

Akıllı makine ve panoları bir sonraki adıma taşıyabilecek yenilikçi ürünler
Yeni USB ve RJ45 portları sayesinde, çok daha kolay ve güvenli bilgi aktarımı
Yeni potansiyometre ve zaman röleleri sayesinde maksimum hassas ayar özelliği

Piyasadaki en geniş ürün yelpazesi
Tüm ürünleri tek bir üreticiden alabilme kolaylığı

schneider-electric.com.tr

Life Is On

Schneider
Electric

Her koşulda güvenilir kumanda butonları ve siviçler

Her duruma ve koşula uygun, sağlam performans için Harmony metal aksesuar serisi

Olası patlayıcı ortamlardan, aşırı soğuk ve sıcak ortamlara varıncaya kadar, her durumda Harmony'e güvenebilirsiniz:

- Uluslararası standartlara uygunluk (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS)
- Deniz sertifikaları (BV, RINA, LROS, DNV, GL)
- Koruma sınıfı (IP66, IP67, IP69, IP69K, Tip 4X)
- -40°C'den +70°C'ye çalışma sıcaklık aralığı
- IK06'ya kadar darbe dayanımı
- Yüksek titreşim dayanımı: sağlam konektör vida bağlantısı
- Yüksek güçlü elektriksel kontaklar

Modern bir tasarım için Harmony Yassı Tip Montaj Aparatı

Endüstriyel elektrik panolarında ve makinelerde yepyeni bir görünüm

- Kolay ve hızlı montaj
- Tüm 22 mm çaplı Harmony serileri ile uyumlu
- Kolay etiketleme

Daha hızlı, daha kolay montaj için Harmony serisini tercih edin

Maliyetleri azaltan verimli yöntemler:

- Tek elle monte edilir
- Tek vida ile sabitlenir
- Aksesuarlar tüm Harmony 22 mm çaplı seriler ile uyumludur.



Yeni!

USB ve RJ45 portlar: Makinenize en kolay ve güvenli yoldan bağlantı imkanı

Yeni USB ve RJ45 portlar sayesinde, en kolay ve verimli şekilde PC ve hafıza cihazını, makinenin/panonun ön yüzüne bağlayabilirsiniz.

- Data alışverişi
- PLC veya Operatör panelini güncelleme
- Pano kapağını açmaya gerek kalmadan:
 - Elektriksel tehlikelerin önüne geçme
 - Kabin içini toza karşı koruma



Zaman rölesiyle zaman kazanın!

Pano kapağını açmadan makinenizin zaman ayarlarını yapabilirsiniz.

- 22 mm delik ile panoya montaj
- Dört zaman aralığı: 0.5 sn - 60 dk



Potansiyometre: Hassas makine kontrolü

Hız kontrol sürücülerinde ve basit ayarlamalar için potansiyometre:

- Üçüncü parti komponentlerin kullanımını ortadan kaldırma (entegre rezistör)
- Değişken hız sürücüler için kullanıma uygun
- Sıcaklık ayarı gibi basit kontroller için kolay çözüm



Sinyal lambası: 3 faz şebeke kontrolü için tek bir sinyal lambası

- 360-440 VAC, 3 faz nötr'lü / nötr'süz
- 30 mm çapında tek bir deliğe kolay montaj

