

## > Harmony XB4, XB5, XB6, XB7

# Monter de la boutonnerie sans perdre de temps



Harmony XB4



Harmony XB5



Harmony XB6



Harmony XB7



## Avantages de la solution

- Les gammes Harmony sont conformes aux normes internationales et françaises
  - Elles combinent simplicité d'installation, flexibilité et robustesse
  - Avec les gammes XB4, XB5, XB6 et XB7, vous bénéficiez d'un large choix adapté à tous les besoins des bâtiments tertiaires en matière de boutons de commande :
- > **Système modulaire XB4, XB5, XB6** (tête + embase + contact) ou **monobloc XB7** (tout-en-un avec fonction intégrée)
- > **Têtes personnalisables**
- couleur (cabochon, capsules personnalisables enclipsables, couleur de la led)
  - luminosité (ajout d'une led haute luminosité associée à une lentille striée pour voyants)
  - matériaux (plastique ou métal)
  - fonctions (commutateur, rappel impulsion, arrêt d'urgence, etc.)
  - étanchéité (de IP 65 à IP 69K)
- > **Large choix de contacts**
- borne à vis classique
  - borne à ressort (raccordement rapide sans outil, insensibilité aux vibrations, jusqu'à trois blocs à ressort par bouton)
  - contacts faible tension, faible charge pour les environnements poussiéreux, forte charge et basse tension continue
  - monobloc avec raccordement cosses FASTON (raccordement rigide ou en fil souple avec embout)

## Besoins installateurs

- Conserver le standard de diamètre 22 mm sur les tableaux et façades d'armoire
- Gain de temps pour le perçage, l'implantation des boutons et voyants, ainsi que l'implantation de l'ensemble des fonctions (commande, signalisation, etc.)

## Bénéfices de la solution

- Moins de perçage sur les portes d'armoire
- Possibilité de cumuler jusqu'à trois fonctions sur un seul bouton
- Compatibilité de toute la gamme boutonnerie avec le diamètre 22 mm
- Câblage rapide et sans outil

## Recommandations


Pour les chantiers serrés en termes de prix et de temps, la gamme de boutons monobloc XB7 est la solution compétitive.

Vous commandez une seule référence pour un bouton tout-en-un rapide à monter.

**65%**  
de gain  
de temps

# > Avantages en matière de gain de temps

> Avec les fonctions double ou triple touche plus le voyant de la gamme XB4 et XB5, il est possible de rassembler plusieurs fonctions sur le même bouton tout en diminuant le nombre de perçages



> En utilisant l'outil laser d'aide au perçage, le traçage, les découpes et l'implantation des boutons sont réalisés plus rapidement



Outil laser d'aide au perçage réf. GVAPL01

> Avec les boîtes XAL D et XAL K, bénéficiez de solutions tout équipées, prêtes à câbler pour déporter rapidement une commande d'éclairage par exemple



> Grâce aux bornes à ressort, le câblage de la filerie se fait également sans outil et rapidement



> Avec Harmony XB5R sans fil et sans pile, il est possible d'ajouter un bouton sans toucher au câblage



## > Produits

### Harmony XB4, XB5, XB6, XB7

Fonctions : Boutons - Voyants - Boutons lumineux - Arrêt d'urgence - Commutateur

Ø de perçage (mm)	16	22		
Matériau	Plastique	Plastique	Métal	Plastique
Forme				
Composition	Modulaire	Modulaire	Modulaire	Monolithique
Références	XB6 / ZB6	XB5 / ZB5	XB4 / ZB4	XB7

#### Schneider Electric France

Direction Communication et Promotion  
Centre PLM-F  
F - 38050 Grenoble cedex 9  
Tél. 0 825 012 999  
www.schneider-electric.fr

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

Design : pemaco + caracas  
Photos : Schneider Electric