

Multifix Plus 2

Multifix Modulo

Mureva

Multifix Plus 2



Instalacione kutije **Multifix plus 2** omogućavaju brzu i sigurnu instalaciju u gips. Izrađene su od polipropilena. Testovi su pokazali da zadržavaju svoj oblik i potpunu funkciju u rasponu temperatura od -25° do +60°. Usaglašene su sa GOST i IEC60670-1 standardima. Isporučuju se sa šrafovim sa trostrukim navojem. Plastični delovi su testirani prema testu usijane žice na 850°. Kablovske uvodnice su prečnika 10,16 i 20 mm. Zahvaljujući krilcima, okrugle kutije se neće rotirati. Za nizanje doznji, koristite spojni deo. Razmak je uvek 71 mm.

Multifix Modulo







Multifix Modulo instalacione kutije su idealne za zidove od betona. Izrađene su od polipropilena. Usaglašene su sa GOST i IEC60529 standardima. Lako se mogu povezivati, horizontalno ili vertikalno, čak i ako su različite dubine. Isporučuju se sa šrafovim sa trostrukim navojem. Svi metalni delovi su pocinkovani čime se eliminiše rizik od korozije, a plastični delovi testirani su prema testu usijane žice na 650°. Kablovske uvodnice su prečnika 10,16 i 20 mm.

Mureva









Svaka temeljna i sigurna instalacija se zasniva na kvalitetnom proizvodu odgovarajuće klase zaštite. Nove **Mureva** instalacione kutije garantuju lako sprovođenje instalacija čak i na vlažnim i zaprljanim mestima. Klasa zaštite je IP55 čime se garantuje zaštita od vodenog mlaza i prašine. Prema testu usijane žice, izdržaće 750°. Kutije imaju fleksibilne kablovske uvodnice, čime se olakšava sečenje rupa za provodnike. Poklopci su dizajnirani tako da nisu potrebni šrafovi. Na raspolaganju je pet različitih dimenzija.







Instalacione kutije za gips

Tip	Boja	Dimenzije - A/B/C (mm)	Broj komada u pakovanju	Referenca	
Dozna, okrugla					
65x45	Žuta	71/46/71	210	IMT35150	
Razvodna kutija, okrugla					
80x45	Žuta	Ø95/48	120	IMT35160	
Spojni deo					
	Bela	21/21/17.5	300	IMT35180	

Instalacione kutije za beton

Tip	Boja	Dimenzije - A/B/C (mm)	Broj komada u pakovanju	Referenca	
Dozna, okrugla					
65x45	Zelena	81/46/71	200	IMT35100	
65x60	Zelena	81/61/71	120	IMT35101	
Razvodna kutija, okrugla					
70x40	Zelena	Ø80/43	175	IMT35120	
100x50	Zelena	Ø107/51	84	IMT35121	
Razvodna kutija, četvrtasta					
100x100x50	Zelena	112/51/112	72	IMT35122	

Instalacione kutije, IP55

Tip	Boja	Dimenzije - A/B/C (mm)	Broj komada u pakovanju	Referenca	
Razvodna kutija, okrugla					
Ø65x40	Siva	Ø84/48	150	IMT35093	
Ø80x40	Siva	Ø100/48	96	IMT35094	
Razvodna kutija, četvrtasta					
70x70x40	Siva	95/48/95	96	IMT35090	
85x85x40	Siva	110/48/110	72	IMT35092	
100x100x50	Siva	130/58/130	45	IMT35091	

Schneider Electric Srbija d.o.o.

Centar za podršku klijentima

Tel: +381 11 78 50 555

E-mail: podrska.klijentima@schneider-electric.com

www.schneider-electric.com



Saznajte više o našoj ponudi i preuzmite dodatnu dokumentaciju.

Posetite www.sereply.com i ukucajte kod 34980P.

Zvanični partner