









施耐德电气 Adora 如意 118 系列



分类	产品型号	产品描述
单 / 双控开关功能件		
	EVA51M3_WE	10A 250V 一位大按板跷板式单控开关功能件
	EVA51_2M3_WE	10A 250V 一位大按板跷板式双控开关功能件
	EVA51M1_5_WE	10A 250V 一位中按板跷板式单控开关功能件
	EVA51_2M1_5_WE	10A 250V 一位中按板跷板式双控开关功能件
	EVA53M3_WE	10A 250V 三位小按板跷板式单控开关功能件
	EVA53_2M3_WE	10A 250V 三位小按板跷板式双控开关功能件
	EVA52M1_5_WE	10A 250V 二位超小按板跷板式单控开关功能件
	EVA52_2M1_5_WE	10A 250V 二位超小按板跷板式双控开关功能件
	EVA51M3_WG	10A 250V 一位大按板跷板式单控开关功能件 (金色)
	EVA51_2M3_WG	10A 250V 一位大按板跷板式双控开关功能件 (金色)
	EVA51M1_5_WG	10A 250V 一位中按板跷板式单控开关功能件 (金色)
	EVA51_2M1_5_WG	10A 250V 一位中按板跷板式双控开关功能件 (金色)
	EVA53M3_WG	10A 250V 三位小按板跷板式单控开关功能件 (金色)
	EVA53_2M3_WG	10A 250V 三位小按板跷板式双控开关功能件 (金色)
	EVA52M1_5_WG	10A 250V 二位超小按板跷板式单控开关功能件 (金色)
	EVA52_2M1_5_WG	10A 250V 二位超小按板跷板式双控开关功能件 (金色)















分类	产品型号	产品描述
中途开关功能件		
	EVA51_3M1_5_WE	10A 250V 一位中按板中途开关功能件
	EVA51_3M1_5_WG	10A 250V 一位中按板中途开关功能件 (金色)

分类	产品型号	产品描述
门铃开关功能件		
	EVA51BPM3H_WE	4A 250V 一位大按板跷板式门铃开关功能件
	EVA51BPM3H_WG	4A 250V 一位大按板跷板式门铃开关功能件 (金色)

分类	产品型号	产品描述
调光 / 调速开关功能件		
	EVA51RD600MH_WE	600W 220V 调光开关中号功能件
	EVA51FC300MH_WE	300W 220V 调速开关中号功能件
	EVA51RD600MH_WG	600W 220V 调光开关中号功能件 (金色)
	EVA51FC300MH_WG	300W 220V 调速开关中号功能件 (金色)

分类	产品型号	产品描述
插座产品功能件		
	EVA426_10SM_WE	10A 250V 单相两极带接地插座中号功能件
	EVA426_16SM_WE	16A 250V 单相两极带接地插座中号功能件
	EVA426USM1_5_WE	10A 250V 单相两极带接地插座中号功能件
	EVA426_10SM_WG	10A 250V 单相两极带接地插座中号功能件 (金色)
	EVA426_16SM_WG	16A 250V 单相两极带接地插座中号功能件 (金色)
	EVA426USM1_5_WG	10A 250V 单相两极带接地插座中号功能件 (金色)

分类	产品型号	产品描述
弱电产品功能件		
	EVA51TVM1_5_WE	单联电视插座中号功能件
	EVA51RJ5M1_5_WE	单联带保护门超五类信息插座中号功能件
	EVA51RJ4M1_5_WE	单联电话四线插座中号功能件
	EVA51TVM1_5_WG	单联电视插座中号功能件 (金色)
	EVA51RJ5M1_5_WG	单联带保护门超五类信息插座中号功能件 (金色)
	EVA51RJ4M1_5_WG	单联电话插座中号功能件 (金色)

附件产品	产品型号	产品描述
	EVA50_3BH_WE	一位大板专用空白面板含固定架
	EVA50_3BH_WG	一位大板专用空白面板含固定架 (金色)
	EVA50_1_5H_WE	一位中号空白面板含固定架
	EVA50_1_5H_WG	一位中号空白面板含固定架 (金色)
	EVA50_3H_WE	二位中号空白面板含固定架
	EVA50_3H_WG	二位中号空白面板含固定架 (金色)
	EVART50_4_5H_WE	三位空白面板含固定架 156 型
	EVART50_4_5H_WG	三位中号空白面板含固定架 156 型 (金色)
	EVART50_6H_WE	双联四位空白面板含固定架 196 型
	EVART50_6H_WG	双联四位中号空白面板含固定架 196 型 (金色)
	EVA5T50_6_WE	双联四位空白面板含固定架 120x120 型
	EVA5T50_6_WG	双联四位中号空白面板 120x120 型 (金色)
	EVA51XM1_5_WE	空白盖板中号功能件
	EVA51XM1_5_WG	空白盖板中号功能件 (金色)

客户支持热线：400 810 1315

上海分公司 电话：86 21 60656699	南京办事处 电话：86 25 83198399	厦门办事处 电话：86 592 2386700
北京分公司 电话：86 10 84346699	杭州办事处 电话：86 571 89825800	东莞办事处 电话：86 769 22413010
广州分公司 电话：86 20 85185188	沈阳办事处 电话：86 24 23964339	重庆办事处 电话：86 23 63839700
成都办事处 电话：86 28 66853777	天津办事处 电话：86 22 23748000	青岛办事处 电话：86 532 85793001
武汉分公司 电话：86 27 59373000	郑州办事处 电话：86 371 65939211	苏州办事处 电话：86 512 68622550
深圳分公司 电话：86 755 36677988	大连办事处 电话：86 411 84769100	福州办事处 电话：86 591 38729998
西安分公司 电话：86 29 65692599	济南办事处 电话：86 531 81678100	长沙办事处 电话：86 731 88968983

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路 6 号
施耐德电气大厦
邮编：100102
电话：(010) 8434 6699
传真：(010) 8450 1130

Schneider Electric Building, NO.6 East WangJing Rd, Chaoyang Distric Beijing 100102, P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

本印商品版权属于施耐德电气(中国)有限公司所有，不得翻版！内容如有更改，恕不另行通知！



Adora如意
118系列

施耐德电气在中国

1987年，施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰，将断路器技术带到中国，取代传统保险丝，使得中国用户用电安全性大为增强，并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初，施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国，结束了中国使用灯绳开关的时代。

目前，施耐德电气中国目前在华已经拥有26000名员工，40个办事处，26家工厂，8个物流中心，1个研修学院，3个主要研发中心，1个实验室，700多家分销商和遍布全国的销售网络。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作，施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

善用其效 尽享其能



Adora118

简约经典
灵活百搭



- > 简洁畅销的如意系列外观
- > 完美的翘板结构
- > 品质优良、历久弥新的经典白及沉醉金两种颜色选择
- > 遵循GB国家标准生产,安全可靠



产品特点

- 01 功能件方正大气，与如意经典外观交相呼应，融为一体
- 02 独特的带有20度倾角的鞍形接线端子，接线空间大，安装更顺手
- 03 小后座设计，占用空间小，适用范围更广，适合更多不同规格底盒，为施工走线节省空间
- 04 插套一次性成型，没有铆接点，稳定性好，降低电阻和发热现象

