



## C86 清雅

上海分公司  
电话：86 21 60656699

北京分公司  
电话：86 10 84346699

广州分公司  
电话：86 20 85185188

成都分公司  
电话：86 28 66853777

武汉分公司  
电话：86 27 59373000

西安分公司  
电话：86 29 65692599

深圳分公司  
电话：86 755 36677988

南京办事处  
电话：86 25 83198399

杭州办事处  
电话：86 571 89825800

沈阳办事处  
电话：86 24 23964339

天津办事处  
电话：86 22 23748000

郑州办事处  
电话：86 371 65939211

大连办事处  
电话：86 411 84769100

济南办事处  
电话：86 531 81678100

厦门办事处  
电话：86 592 2386700

东莞办事处  
电话：86 769 22413010

重庆办事处  
电话：86 23 63839700

青岛办事处  
电话：86 532 85793001

苏州办事处  
电话：86 512 68622550

福州办事处  
电话：86 591 38729998

长沙办事处  
电话：86 731 88968983

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司  
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.  
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号  
施耐德电气大厦  
邮编：100102  
电话：(010) 8434 6699  
传真：(010) 8450 1130

Schneider Electric Building, NO.6 East  
WangJing Rd, Chaoyang Distric  
Beijing 100102, P.R.C.  
Tel: (010) 8434 6699  
Fax: (010) 8450 1130

本印刷品版权为施耐德电气(中国)有限公司所有，不得翻版！内容如有更改，恕不另行通知！

# 施耐德电气 C86 清雅系列开关插座





# C86 清雅



- > 图案以三维表面专利技术印刷色泽历久鲜明
- > 首创大按板设计，还有传统小按钮可供选择，同时照顾视觉和手感的不同需求
- > 根据需要可随意搭配模块化设计的功能件，能充分利用面板空间
- > 外表优雅大方，造型简洁超薄，清新设计融入细腻圆润的曲线，完美演绎现在实用之感。

分类	产品型号	产品描述
<b>单/双控开关</b>		
	C210/1W	10A 250V单联单控大按板开关
	C210/2W	10A 250V单联双控大按板开关
	C220/1W	10A 250V双联单控大按板开关
	C220/2W	10A 250V双联双控大按板开关
	C230/1W	10A 250V三联单控大按板开关
	C230/2W	10A 250V三联双控大按板开关
	C240/1W	10A 250V四位单控大按板开关
	C240/2W	10A 250V四位双控大按板开关
<b>门铃开关</b>		
	C240PB	10A 250V大按板门铃开关
<b>电子开关</b>		
	C410	200W 250V 全自动红外线感应开关
	C420	200W 250V 声光控延时开关
	C451	200W 250V 轻触式带延时开关
	C460	400W 250V 调光开关
	C470	250W 250V 调速开关
	C475	6W 调音开关
<b>插座产品</b>		
	C550	10A 250V双联二极插座
	C500	10A 250V三极插座
	C510	10A 250V带开关三极插座
	C560	10A 250V二、三极插座
	C570	10A 250V带开关二、三极插座
	C600	16A 250V三极插座
	C610	16A 250V带开关三极插座
	C616	16A 440V三相四线插座
	C625	25A 440V三相四线插座
<b>弱电产品</b>		
	C800TL	单联4线电话插座
	C830	双联4线电话插座
	C820	单联8线超五类电脑信息插座
	C840	双联8线超五类电脑信息插座
	C850	电视 / 电话插座
	C860	电视 / 超五类电脑信息插座
	C870	电视 / 超五类电脑信息插座
	C900	单联电视插座
	C901	带一支电视插座
	C920	双联TV插座
	C930	宽频电视插座
	C990	音箱接线座
<b>酒店产品</b>		
	C335	门铃开关及指示“请勿打扰”
	C345	门铃开关及指示“请勿打扰” / “请即清理”
	C320TD	光控式插卡节能开关（带延时）
	C700	刮须插座（竖式）
<b>附件产品</b>		
	C051	86空白面板（一空位）
	C052	86空白面板（二空位）
	C050	空白面板
	C080	插座防溅盒