



by Schneider Electric

Price\*: 891.38 EUR



### Visão geral

Apresentação	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Prazo de entrega	Normalmente em stock

### Principal

Tipo de produto ou componente	Battery accessory
Número de unidade de bastidor	0U
Número de cabos	1,0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Manual de instalação

### Pilhas e tempo de funcionamento

Disposição das baterias	Bateria interna
Blocos de baterias por "string"	10
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Pack de bateria fechado
Battery voltage	120 V
Quantidade de RBC&#153;	1

### Físico

Altura	14 Cm
Largura	21 Cm
Profundidade	54,6 Cm
Peso líquido	29,1 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

### Conformidade

Normas	UL 1778
Certificações de produtos	CSA

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. \*Prices are indicative

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...4572,0000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,5 Cm
Package 1 Width	75 Cm
Package 1 Length	28,6 Cm
Package 1 Weight	32,28 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**