

| 型號 | 產品描述 |
|-------------------------------|------|
| Kavacha AS 明裝插座 (IP56) | |

| | | |
|---|-------------|----------|
|  | CSO313 GY | 13A 插座 |
|  | CSO315RP GY | 15A 插座 |
|  | CSO313/2 GY | 13A 雙位插座 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Kavacha AS 明裝有掣插座 (IP56) | |
|---------------------------------|--|

| | | |
|---|-------------|------------|
|  | CSC313 GY | 13A 單極有掣插座 |
|  | CSC315RP GY | 15A 單極有掣插座 |
|  | CSC313D GY | 13A 雙極有掣插座 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Kavacha WH 明裝防水曲架掣 (IP66) | |
|----------------------------------|--|

| | | |
|---|----------|----------------|
|  | WHD20 GY | 440V 20A 雙極曲架掣 |
|  | WHD35 GY | 440V 35A 雙極曲架掣 |
|  | WHT20 GY | 440V 20A 三極曲架掣 |
|  | WHT35 GY | 440V 35A 三極曲架掣 |
|  | WHT63 GY | 440V 63A 三極曲架掣 |
|  | WHT80 GY | 440V 80A 三極曲架掣 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kavacha 防水保護蓋 (IP55) | |
|-----------------------------|--|

| | | |
|---|--------------|-----------------|
|  | E223R_WE_C5 | 單位插座防水保護蓋 (白色) |
|  | E223R_TR_C5 | 單位插座防水保護蓋 (透明) |
|  | ET223R_WE_C5 | 雙位插座防水保護蓋 (白色) |
|  | ET223R_TR_C5 | 雙位插座防水保護蓋 (透明) |
|  | E223M_WE_C5 | 單位開關掣防水保護蓋 (白色) |
|  | E223M_TR_C5 | 單位開關掣防水保護蓋 (透明) |

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德電氣

Schneider Electric (Hong Kong) Ltd.
施耐德電氣(香港)有限公司

客戶服務中心
電話：(852) 2579 9699 (香港)
：(853) 2875 1738 (澳門)
傳真：(852) 2597 7072
電郵：Customercare.hk@Schneider-electric.com
網址：www.schneider-electric.com.hk

[f Schneider Electric Hong Kong](#)

01/2017 (SEHK/LSB/KAV01)

掃描QR代碼

了解更多關於我們的
產品和解決方案



©2016 施耐德電氣(香港)有限公司保留最終決定權。所有商標均歸Schneider Electric Industries SAS或其附屬公司所擁有。

Life Is On


Schneider
Electric
施耐德電氣



Kavacha天甲
防水防塵 全天候保障


schneider-electric.com.hk

防水防塵開關面蓋




- 軟膜開關面蓋以柔軟且密封性極佳的保護膜製成，在防水蓋閉合的狀態下，仍可輕鬆撥動開關
- 透明的UV保護膜，不影響開關產品外觀和室內設計
- 具備自鎖功能的專利設計，軟膜面蓋可以自由可靠地開啟及閉合
- 適用於洗衣間、廚房、浴室等潮濕場所
- IP55防水等級

防水防塵插座面蓋




- 曲線形外觀設計，給各種插頭充足空間並帶掛鎖功能，增加用電安全
- 透明PC材質，清晰可見插座及插頭使用狀況，而不影響室內設計
- 面蓋可緊貼插頭電線不留缺口，增加防水保護能力，適配各種電流等級的插座
- 適用於洗衣間、廚房、浴室等潮濕場所
- IP55防水等級

明裝防水插座



- 防水防塵及抗紫外線功能
- 抗衝擊的底座和外殼
- 適合所有13A插頭
- 適用於戶外車房、或長期暴露於陽光下的地方
- IP56防水等級

明裝防水曲架掣



- 抗衝擊的底座和外殼
- 關斷時備有掛鎖功能，令日常維護更安全
- 防水墊圈確保良好的密封性能
- 適用於戶外的空調、重型電機負載設備
- IP66防水等級

掃描觀看短片



| 型號 | 產品描述 |
|---|---------------------------------------|
| Kavacha AS 明裝曲架掣 (IP66) | |
|  | CSS220 GY 500V 20A 雙極曲架掣 |
|  | CSS240 GY 500V 40A 雙極曲架掣 |
|  | CSS220N GY 500V 20A 雙極有燈曲架掣 |
|  | CSS320N GY 500V 20A 三極有燈曲架掣 |
| 開關 | |
|  | CSW110 GY 10AX 單位雙控開關掣連備用接線位 |
|  | CSW110BPR GY 10AX 單位雙控門鐘掣連備用接線位 |
|  | CSW120 GY 20A/16AX 單位雙控開關掣連備用接線位 |
|  | CSW220 GY 20A 單位雙極開關掣 |
|  | CSW110/2 GY 10AX 兩位雙控開關掣連備用接線位 |
|  | CSW120/2 GY 20A/16AX 兩位雙控開關掣連備用接線位 |
|  | CSW220/2 GY 20A 兩位雙極開關掣 |
|  | CSW110N GY 10AX 單位雙控有燈開關掣連備用接線位 |
|  | CSW120N GY 20A/16AX 單位雙控有燈開關掣連備用接線位 |
|  | CSW220N GY 20A 單位雙極有燈開關掣 |
|  | CSW110/2N GY 10AX 兩位雙控有燈開關掣連備用接線位 |
|  | CSW120/2N GY 20A/16AX 兩位雙控有燈開關掣連備用接線位 |
|  | CSW220/2N GY 20A 兩位雙極有燈開關掣 |