

Terminali grafici

## Magelis XBT GTW

*Apertura al mondo Windows*

Se la gamma Magelis XBT GTW vi sembra «familiare» è senza dubbio per l'ambiente operativo Windows e per la possibilità di navigare senza limiti in rete.

Unito al software di programmazione Vijeo Designer moltiplica il suo potenziale offrendovi vere e proprie funzioni multimediali.



**Vijeo Designer,  
un software unico,  
comune all'intera gamma  
di terminali grafici  
per configurare  
tutte le vostre applicazioni  
HMI.**

### *Windows... Successo garantito!*

#### **I vostri dati in tutti i formati**

Aggiungete alle applicazioni Vijeo Designer la funzione di visualizzazione dei dati grazie a Office Viewer e Acrobat Reader preinstallati.

#### **Funzioni multimediali**

Con Media Player installato potete utilizzare la funzione streaming per il Video su IP, la gestione Webcam e audio grazie all'uscita integrata.

#### **Funzioni Web**

Visualizzate semplicemente tutte le pagine Web in locale o a distanza per una diagnostica ed una manutenzione facilitate.


#### **Nuove dimensioni per una migliore connettività**

- Possibilità di scegliere più interfacce di comunicazione, dual Ethernet, scheda compact flash, 4 porte USB e slot PCMCIA sulla versione 15".
- Accesso a tutte le periferiche PC: unità USB (chiavi memoria, hard disk esterno, masterizzatore/lettore DVD, ecc...), interfaccia USB (tastiera, mouse, ecc...), schede di comunicazione PCMCIA (rete wireless, ecc...).

## Lasciatevi sorprendere...

### Un grande confort d'impiego

- Visualizzazione alta risoluzione sorprendente grazie al touch-screen ad alta sensibilità a colori (fino a 16 milioni).
- Ampio angolo di visione fino a 160°, contrasto perfetto e luminosità ottimale degli schermi LCD TFT.
- Una porta USB sul frontale.
- Facilità di evoluzione grazie alle dimensioni identiche ai vecchi modelli di terminali Magelis XBT GT.



	Magelis XBT GTW 8,4"	Magelis XBT GTW 15"
<b>Touch-screen</b>	8,4" LCD TFT	15" LCD TFT
<b>Risoluzione</b>	SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768
<b>Numero di colori</b>	262 144	16777 216
<b>Porte sul frontale</b>	NA	1 x USB
<b>Processore</b>	Celeron M@600Mhz	Celeron M@600Mhz
<b>Memoria RAM</b>	256Mb fino a 1024Mb	256Mb fino a 1024Mb
<b>Salvataggio/Sistema</b>	Compact Flash 1Gb preinstallata	Compact Flash 1Gb preinstallata
<b>SRAM (Vijeo Designer)</b>	512Kb (interna)	512Kb (interna)
<b>Estensione</b>	2° slot scheda C.F.	2 slot PCMCIA tipo I (o tipo III)
<b>Porta Ethernet</b>	2 x 10/100/1000 RJ45	2 x 10/100/1000 RJ45
<b>Porte comunicazione</b>	4 x USB, 2 x RS232	4 x USB, 2 x RS232
<b>Uscita audio (mini-jack)</b>	Sì	Sì
<b>Alimentazione</b>	DC 24V	DC 24V
<b>Certificazioni</b>	UL508, CSA	UL508, CSA
<b>Dimensioni d'ingombro</b>	230 x 177 x 65	395 x 294 x 65
<b>Riferimenti</b>	XBTGTW450	XBTGTW750

**Schneider Electric S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 Stezzano (BG)  
Tel. 0354151111  
Fax 0354153200

[www.schneiderelectric.it](http://www.schneiderelectric.it)



**HELP DESK Tecnico**  
Tel. 0112281203  
Fax 0112281340

member of  
**voltimum**  
.it

Per maggiori informazioni su sedi e uffici tecnici e commerciali sul territorio, consultate la pagina «organizzazione commerciale» sul sito.