




Bastiğın yeri sağlama al!

PKS Döşemeüstü Kanallar, özellikle ofis ortamlarında elektrik, data ve telefon kablolarının yönetiminde dayanıklı ve şık çözümler sunuyor. Gri renkli PVC'den üretilen Döşemeüstü kanallar özel tasarımı sayesinde üzerine binen yüksek ağırlıklarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor.



İhtiyacınız olduğu kadarı Elektrik, data ve telefon kablolarının taşınması ve prizleri için gerekli tüm aksesuarlarıyla işyerinize özel bir seri.



Eksiksiz bir seri
İhtiyacınız olan bütün aksesuarlarıyla eksiksiz bir döşeme üstü kurulumu.



Eklenebilir katlar
Döşeme üstünde daha fazla çıkış almanızı sağlayan ilave kat opsiyonu.



Simetrik Dizayn
Simetrik tırnak yapısı kanalın üzerine binen yükü dengeli bir şekilde dağıtarak yüksek dayanım sağlar.

Döşemeüstü (balık sırtı) kablo kanalları



Kapaklı, üç ve dört bölmeli döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları.
Kablo kanalları 2m boyunda gövde ve kapak ile birlikte montajsız sevk edilir.
Malzeme PVC.

Tip	Renk*	GxYxD (mm)	Referans
50x12 için	Gri	50x12x2000	ETK50012
77x19 için	Gri	77x19x2000	ETK77019

PKS Optima döşeme üstü kanallar

Aksesuarlar

Dirsek

Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için 90° dirsek.
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77040



ETK77040



ETK77050

T dirsek


Döşeme üstü balıksırtı kablo kanalları için T dirsek.
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77050

Uç tapa

Malzeme:ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77060



ETK77060



ETK77070

Ek yeri kapatıcı

Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
77x19 için	Gri	ETK77070

Priz montaj elemanları

Güç, data ve telefon prizleri için montaj aksesuarları
Malzeme: ABS

Tip	Renk*	Referans
Döşeme üstü priz seti	-	ETK77080
Kat	Beyaz	ETK77092
Döşeme üstü buat	Gri	ETK77090



ETK77080



ETK77092



ETK77090