

施耐德电气 C-Adora 如意系列开关插座

高性价比 玲珑如意



C-Adora Product Overview

如意系列产品一览



产品编号	摘要
开关产品	
EV51/1	10A 250V 单联单控开关
EV51	10A 250V 单联双控开关
EV52/1	10A 250V 双联单控开关
EV52	10A 250V 双联双控开关
EV53/1	10A 250V 三联单控开关
EV53	10A 250V 三联双控开关
EV54/1	10A 250V 四联单控开关
EV54	10A 250V 四联双控开关
EV51BPB	10A 250V 门铃开关


产品编号	摘要
双极开关	
EV51D20	20A 250V 单联双极按钮开关
EV51D20N	20A 250V 单联带指示灯双极按钮开关




产品编号	摘要
电子开关	
EV51ETPE	声光控节能开关 (接阻性负载)
EV51ETPE4	声光控节能开关 (接感性负载, 带消防应急功能)
EV51ET90	轻触式延时开关 (接阻性负载)
EV51ET90/4	轻触式延时开关 (接感性负载, 带消防应急功能)
EV51PIR	红外线感应开关 (接阻性负载)
EV51PIR/4	红外线感应开关 (接感性负载, 带消防应急功能)
EV51KTS	10A 光电式插卡取电开关



产品编号	摘要
调光/调速开关	
EV51RD400	400W 单联调光开关
EV51RF250	250W 单联调速开关
EV51V	调音开关



产品编号	摘要
弱电产品	
EV51TV	单联电视插座
EV51/2TV	单联电视插座 (带一分支)
EV52TV	双联电视插座
EV51TS	单联电话插座
EV52TS	双联电话插座
EV51TVTS	电话、电视插座
EV51RJ5	单联信息插座
EV52RJ5	双联信息插座
EV52TVRJ5	电视、信息插座
EV52TSRJ5	电话、信息插座
EV51S	音箱接线座
EV51TVF	宽频电视插座



产品编号	摘要
插座产品	
EV426/10U	10A 250V 二/三极插座
EV426U2	10A 250V 双联二极扁圆脚插座
EV426/10	10A 250V 三极扁脚插座
EV426/16	16A 250V 三极扁脚插座
EV426/16U2	10A 250V 三极扁脚/双联二极扁圆脚插座
EV426UI	10A 250V 二/三极万能插座
EV426/3P16	16A 440V 三相四线插座
EV426/3P25	25A 440V 三相四线插座
EV15/10	10A 250V 带开关三极扁脚插座
EV15/16	16A 250V 带开关三极扁脚插座
EV15/10U	10A 250V 带开关二/三极插座
EV16/10UX	10A 250V 带双联开关二/三极插座
EV15UI	10A 250V 带开关二/三极万能插座
EVT727	115/240V 刮须插座 (竖装)

产品编号	摘要
酒店产品	
EV52BPD	门铃开关及“请勿打扰”指示
EV52BPD M	门铃开关及“请勿打扰”“请即清理”指示



产品编号	摘要
附件产品	
EV50X	空白面板