

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010303118191

发证日期: 2021年11月29日

有效期至: 2031年11月29日

委托人名称 及注册地址	上海施耐德工业控制有限公司 上海市普陀区绥德路 629 号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Industries S. A. ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France
产品名称和系列、 规格、型号	控制继电器 CA2KN, CA3KN, CA4KN, CAK...S207, CAK...S335; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2004010303118191

第 1 页 共 4 页

纸 号:

CA2KN, CA3KN, CA4KN, CAK...S207, CAK...S335

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ue/Ie:AC-15: AC120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13:DC125V/0.55A, 600V/0.1A;

Ith:10A;

CA2KN:

Us: AC12V/20V/24V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V/
150V/180V/200-208V/220-230V/230V/230-240V/256V/277V/380-400V/
400V/400-415V/440V/480V/500V/575V/600V/660-690V, 50/60Hz;

CA3KN:

Us: DC12V/20V/24V/36V/40V/48V/60V/72V/80V/100V/110V/125V/155V/
174V/200V/220V/230V/240V/250V;

CA4KN:

Us: DC(Low Consumption)12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/110V/120V;

CAK...S207:

Us: DC(Low Consumption) 24V/72V/110V;

CAK...S335:

Us: AC24V/230V, 50/60Hz, DC12V/24V;

IP20

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: GQC2004010303118191

纸 号:

型号的解释:

<u>CA2KN</u>	<u>22</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>2</u>	<u> </u>
I	II	III	IV	V	VI

I-	产品基本型号 CA2KN: 控制继电器 (交流线圈) CA3KN: 控制继电器 (直流线圈) CA4KN: 控制继电器 (直流线圈低功耗) CAK: 控制继电器 (直流线圈低功耗铁路行业应用; 交流/直流线圈工业电气应用)
II-	触头形式 40: 4NO 31: 3NO + 1NC 22: 2NO + 2NC
III-	接线方式: 空白: 螺钉瓦形垫圈 3: 弹簧 5: 印刷线路板 6: 环型接线件 7: 快速接线端子
IV-	线圈代码

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC2004010303118191

纸 号:

	见“线圈代码表”
V-	抑制器 空白: 不带抑制器 2: 带抑制器交流线圈 3: 带抑制器直流线圈
VI-	后缀(仅标注在外包装标签和单独标注在产品正面端子盖) 空白: 标准型 S207: 铁路行业应用 (仅适用环形接线件, 直流线圈 (低功耗), 灰色面盖) S335: 工业电气应用 (仅适用螺钉瓦形垫圈接线方式, 交流/直流线圈)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: GQC2004010303118191

纸 号:

线圈代码表

CA2KN (50/60Hz)	Code	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	EE7	K7	F7	FE7	G7	FC7	GG7	GK7
	Vac	12	20	24	36	42	48	60	100	110	115	120	127	150	180
	Code	L7	M7		P7	U7	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7
	Vac	200/ 208	220/ 230		230	230/ 240	256	277	380/ 400	400	400/ 415	440	480	500	575
	Code	X7	Y7												
	Vac	600	660/ 690												

CA3KN	Code	JD	ZD	BD	CD	CCD	ED	ND	SD	EPD	KD	FD	GD	PD	QD
	Vdc	12	20	24	36	40	48	60	72	80	100	110	125	155	174
	Code	LD	MD	MPD	MUD	UD									
	Vdc	200	220	230	240	250									

CA4KN	Code	JW3	ZW3	BW3	CW3	EW3	NW3	SW3	FW3	GW3
	Vdc	12	20	24	36	48	60	72	110	120

CAK...S207	Code	BL	SL	FL
	Vdc	24	72	110

CAK...S335	Code	B7	P7
	Vac (50/60Hz)	24	230
	Code	JD	BD
	Vdc	12	24

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心