

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304405641

发证日期: 2023年04月04日

有效期至: 2031年08月24日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司

及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 上海施耐德工业控制有限公司

及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

生产企业名称 上海施耐德工业控制有限公司

及生产地址 上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
LC1N80, LC1N95, LC1E80..., LC1E95...;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304405641

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1N80, LC1N95, LC1E80..., LC1E95...

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ith: 110A(LC1E80...), 120A(LC1E95...), 125A(LC1N80), 125A(LC1N95);

使用类别: AC-3/AC-3e/AC-4;

LC1N80:

AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A, 660V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A, 660V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A, 660V/40.8A;

LC1E80...:

AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A;

LC1N95:

AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A, 660V/40.8A;

LC1E95...:

AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;

AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A;

Us:

50Hz: 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V;

60Hz: 24V, 110V, 220V, 380V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304405641

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

50/60Hz: 24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V;

极数: 3P;


配用的辅助触头(本体): 1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.3A, AC660V/0.75A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A.

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304405641

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

<u>LC1E</u>	<u>80</u>	<u>M</u>	<u>7</u>	<u>N</u>
I	II	III	IV	V

I	交流接触器基本型号 LC1E/LC1N 交流接触器基本型号
II	产品规格 80, 95
III	线圈电压代码 见表 3
IV	线圈频率代码(见表 3) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz
V	可选项 N: - LC1N...N 交流接触器优化型, 国内销售产品 (后缀 N 仅在外包装标签上出现) 空白: - LC1E... 交流接触器优化型, 出口产品

表 3

线圈电压代码	电压 - 频率
B5	50Hz: AC 24V
CC5	50Hz: AC 36V
E5	50Hz: AC 48V
F5	50Hz: AC 110V
M5	50Hz: AC 220V
Q5	50Hz: AC 380V
B6	60Hz: AC 24V
F6	60Hz: AC 110V
M6	60Hz: AC 220V
Q6	60Hz: AC 380V
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V-AC50/60Hz
F7	110V-AC50/60Hz
M7	220V-AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz



中国质量认证中心