

# Centralini elettrici ad altissime performance progettati per il terziario



Prisma Pack 160: una gamma semplificata  
di quadri metallici pre-assemblati e pronti  
all'uso fino a 160 A



[schneider-electric.com/it](http://schneider-electric.com/it)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# I centralini che offrono le migliori performance elettriche e la massima semplicità

I centralini elettrici Prisma Pack 160 di Schneider Electric garantiscono la massima qualità al tuo impianto elettrico, facilitando nel contempo il lavoro dell'installatore, la manutenzione e le modifiche future.

L'offerta comprende una gamma di piccoli quadri da 2 a 6 file modulari, pre-assemblati ed equipaggiati con guide DIN, piastre frontali, piastre passa-cavi e morsettiere di terra. Tutti i centralini possono essere incassati utilizzando il kit dedicato. Nelle versioni 4, 5 e 6 file modulari è possibile installare il nuovo interruttore scatolato **Compact NSXm** fino a 160A.

## Scopri i centralini Prisma Pack 160:

- Ordinarli è facile e conveniente: **un solo codice per il quadro** e un codice per la porta per una resistenza meccanica IK08.
- Una vasta gamma di connessioni e ripartitori prefabbricati, comuni alla gamma Prisma, assicura un **cablaggio ottimale** e offre un ampio basket di possibilità.
- Le diverse configurazioni sono state testate per essere confacenti agli **standard della CEI EN 61439- 1, 2 e 3**.



### Prisma Pack 160

Corrente nominale (In)	160 A	
Corrente di corto circuito (Icc)	50 kA	
Corrente di breve durata ammissibile (Icw)	10 kAeff / 1 s	
Corrente di picco (Ipk)	30 kA	
Classe di isolamento	Classe I, con terra integrata nell'involucro metallico	
Numero di file (24 moduli da 18 mm)	Centralini da 2 a 6 file	
Porta (opzionale)	Porta piena o trasparente con maniglia e serratura (chiave 405)	
Grado di protezione	IP30 (senza porta) IP40 con porta	
Grado di resistenza meccanica	IK07 senza porta IK08 con porta	
Dimensioni	Altezza	da 480 mm a 1.080 mm
	Larghezza	555 mm
	Profondità	157 mm (senza porta) 186 mm (con porta)

### Codici

<b>03018</b>	Guida NSXm in Pack160
<b>04225</b>	Set 12 compensatori guida DIN NSXm
<b>08002</b>	Cassetta Pack160 con 2 file modulari
<b>08003</b>	Cassetta Pack160 con 3 file modulari
<b>08004</b>	Cassetta Pack160 con 4 file modulari
<b>08005</b>	Cassetta Pack160 con 5 file modulari
<b>08006</b>	Cassetta Pack160 con 6 file modulari
<b>08082</b>	Porta cieca Pack160 2 file modulari
<b>08083</b>	Porta cieca Pack160 3 file modulari
<b>08084</b>	Porta cieca Pack160 4 file modulari
<b>08085</b>	Porta cieca Pack160 5 file modulari
<b>08086</b>	Porta cieca Pack160 6 file modulari
<b>08092</b>	Porta trasp Pack160 2 file modulari
<b>08093</b>	Porta trasp Pack160 3 file modulari
<b>08094</b>	Porta trasp Pack160 4 file modulari
<b>08095</b>	Porta trasp Pack160 5 file modulari
<b>08096</b>	Porta trasp Pack160 6 file modulari
<b>08822</b>	Kit incasso per Pack160

Schneider Electric S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

 Centro Supporto Cliente  
Tel. 011 4073333

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.