



Akim Korumalı Prizler

- İçerisindeki sigorta sayesinde aşırı yüke karşı koruma
- Elektromanyetik, radyo frekans gürültü filtresi ile elektrik hattı üzerindeki parazit ve gürültülere karşı koruma
- İçerisindeki devre mekanizması ile aşırı gerilime karşı hem elektrik hem veri hattında koruma



apc.com/tr

Life Is On

APC
by Schneider Electric

Bilgisayarlar, TV ve ses sistemleri,
beyaz eşyalar ve diğer elektronik cihazlar için
aşırı yük, aşırı gerilim ve elektrik hattındaki
gürültü ve parazitlere karşı
kusursuz koruma



- ✓ "Ground OK" LED'i ile bağlı olduğu şebeke toprak hattının kontrolü
- ✓ Aşırı gerilim esnasında içerisindeki devre mekanizması zarar görse bile, diğer akım korumalı prizlerden farklı olarak şebekeden gelen gücü keserek bağlı bulunan ekipmanları korumaya devam edebilme özelliği
- ✓ "Surge Protection" LED'i ile korumanın aktif olup olmadığını kullanıcıya kolayca gösterebilme



PM1W-GR

PM1WU2-GR



PM5-GR



PM5U-GR



PM6-GR



PM6U-GR



PMH63VT-GR



PM8-GR



PMF83VT-GR



Tüm modellerde hassas elektronik cihazları aşırı gerilime ve elektriksel gürültüye karşı korur.



5, 6 ve 8 çıkışlı modellerdeki sigorta sayesinde, aşırı gerilim durumlarında kendisine bağlı olan sistemleri korur. Sigorta tekrardan kullanılabilme özelliğine sahiptir.



Sahip olduğu filtre ile bağlı olduğu ekipmanları elektromanyetik ve radyo frekansı parazitlerinden korur.



Tekli, 5'li ve 6'lı modellerindeki USB çıkışları ile cep telefonu, tablet, kamera vb. USB çıkışa sahip cihazları kolayca şarj etme imkanı sunar.



6'lı ve 8'li modellerindeki telefon, network veya coax hattı giriş-çıkışı sayesinde veri (data) hattının koruması sağlar.

Life Is On

APC
by Schneider Electric

Tekli Akım Korumalı Priz



PM1W-GR

PM1WU2-GR

Teknik Özellikler

Çıkış	Priz Sayısı	1
	Priz Tipi	CEE7 Schuko
Giriş	Nominal Giriş Voltaj	230 V
Kablo Uzunluğu		0 metre
Renk		Beyaz
Boyutlar (UxGxY)		10 x 6.3 x 4.1 cm
Aşırı Gerilim Koruma ve Filtreleme	Dalgalanma Enerji Derecelendirmesi Akım Tepe Değeri Gerilim Tepe Değeri	918 Joule 26kA 6kV
Elektriksel Gürültü		<30db
Yönetim	Dalgalanma Koruma Led'i	Evet
Onaylar		CE
Çevre Uyumu		RoHs

• Yukarıdaki özelliklere ek olarak PM1WU2-GR modelinde, 2.4A değerinde 2 adet USB şarj çıkışı bulunmaktadır.

5'li Akım Korumalı Prizler

1.8
Metre

918
Joule

İki USB
çıkışı



PM5-GR



PM5U-GR



Teknik Özellikler

Çıkış	Priz Sayısı	5
	Priz Tipi	CEE7 Schuko
Giriş	Nominal Giriş Voltaj	230 V
Kablo Uzunluğu		1.8 metre
Renk		Beyaz
Boyutlar (UxGxY)		37 x 7.3 x 5.1 cm
Aşırı Gerilim Koruma ve Filtreleme	Dalgalanma enerji derecelendirmesi Akım Tepe Değeri Gerilim Tepe Değeri	918 Joule 36kA 6kV
Elektriksel Gürültü		<40db
Yönetim	Dalgalanma Koruma Led'i Topraklama Led'i Sıfırlanabilir Devre Kesici Güç Anahtarı	VAR VAR VAR Basmalı anahtar
Onaylar		CE
Çevre Uyumu		RoHs

- 5'li Akım Korumalı Prizlerin üzerinde aşırı gerilim ve toprak hat kontrol LED'leri bulunmaktadır.
- Yukarıdaki özelliklere ek olarak PM5U-GR modelinde 2.4A değerinde 2 adet USB şarj çıkışı bulunmaktadır.

Life Is On

APC
by Schneider Electric

6'lı Akım Korumalı Prizler



PM6-GR



PM6U-GR



PMH63VT-GR

2
Metre

1836
Joule

İki USB
çıkışı

Teknik Özellikler


Çıkış	Priz Sayısı	6
	Priz Tipi	CEE7 Schuko
Giriş	Nominal Giriş Voltaj	230 V
Kablo Uzunluğu		0 metre
Boyutlar (UxGxY)		27.1 x 11.03 x 58.5 cm
Aşırı Gerilim Koruma ve Filtreleme	Dalgalanma Enerji Derecelendirmesi Akım Tepe Değeri Gerilim Tepe Değeri	1836 Joule 72kA 6kV
Elektriksel Gürültü		<40db
Yönetim	Dalgalanma Koruma Led'i Topraklama Led'i Sıfırlanabilir Devre Kesici Güç Anahtarı	VAR VAR VAR Basmalı anahtar
Onaylar		CE
Çevre Uyumu		RoHs

• 6'lı Akım Korumalı Prizlerin üzerinde aşırı gerilim ve toprak hat kontrol LED'leri bulunmasının yanı sıra aşırı yük LED göstergesi de bulunmaktadır.

• Yukarıdaki özelliklere ek olarak PM6U-GR modelinde 2.4A değerinde 2 adet USB şarj çıkışı bulunmaktadır.

• Ayrıca PMH63VT-GR modelinde de bu özelliklerin yanı sıra 2 adet telefon, network veya coax hattı giriş-çıkışı bulunmaktadır.

8'li Akım Korumalı Prizler



PM8-GR



PMF83VT-GR



Teknik Özellikler

Çıkış	Priz Sayısı	8
	Priz Tipi	CEE7 Schuko
Giriş	Nominal Giriş Voltaj	230 V
Kablo Uzunluğu		3 metre
Boyutlar (UxGxY)		32.65 x 11.03 x 61.7 cm
Aşırı Gerilim Koruma ve Filtreleme	Dalgalanma Enerji Derecelendirmesi Akım Tepe Değeri Gerilim Tepe Değeri	2754 Joule 108kA 6kV
Elektriksel Gürültü		<60db
Yönetim	Dalgalanma Koruma Led'i Topraklama Led'i Sıfırlanabilir Devre Kesici Güç Anahtarı	VAR VAR VAR Basmalı anahtar
Onaylar		CE
Çevre Uyumu		RoHs

• 8'li Akım Korumalı Prizlerin üzerinde aşırı gerilim ve toprak hat kontrol LED'leri bulunmasının yanı sıra aşırı yük LED göstergesi de bulunmaktadır.

• Yukarıdaki özelliklere ek olarak PMF83VT-GR modelinde; 2 adet telefon, network veya coax hattı giriş-çıkışı özelliği bulunmaktadır.

Life Is On

APC
by Schneider Electric



Yıldırım gibi cihazlarınıza zarar verecek
doğa olaylarına ve şebeke
sorunlarına karşı ekipmanlarınızı
savunmasız bırakmayın.



Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkalköy Mah. Defne Sokak
No: 3 Büyükhanlı Plaza 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel: +90(216) 655 88 88
Faks: +90(216) 655 87 87

444 30 30 Müşteri Destek Merkezi
www.schneider-electric.com.tr

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric