

Cedar Plus

Aparataj IP44 cu montaj aparent

Catalog 2023



Robustețe și etanșeitate

Cedar Plus este o gamă robustă și etansă, rezistentă la umezeală, cu grad de protecție IP44, care respectă toate cerințele instalării în mediile umede din interior sau exterior, cum ar fi terase, garaje, pivnițe, hambare, bucătăriile profesionale etc.

Gama Cedar Plus oferă aparate complete, fabricate dintr-un plastic rezistent la șocuri, căldură, UV și substanțe chimice.

> Dimensiune reală

6,6 x 7,9 cm

> Culori disponibile



> Prize cu obturatoare

ce oferă protecție sporită

> Ușor de instalat



1. Sistem rapid de fixare

Tot ce trebuie să faceți este să fixați împreună partea din față și baza. Nu sunt necesare șuruburi.

2. Garnituri de etanșare

Oferă grad de protecție IP44.

Înterupătoare

> Alb



> Gri



Prize

> Albă, cu capac alb opac



Albă, cu capac transparent albastru



> Gri, cu capac gri opac



Gri, cu capac transparent gri



Funcții combinate

> Priză 2P+E și
înterupător



> Priză 2P+E și
înterupător cu
indicator luminos







WDE000510

Înterupătoare 16 AX - 250 V c.a.

	Simpleu	Dublu
		

Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000510	WDE000550
<input type="checkbox"/> gri	WDE000610	WDE000650

Cap scară	Cruce
	

Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000560	WDE000570
<input type="checkbox"/> gri	WDE000660	WDE000670

Bipolar


Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000520	
<input type="checkbox"/> gri	WDE000620	



WDE000520



Înterupătoare cu indicator luminos - 250 V c.a.

Simpleu	Dublu
	

Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000514	WDE000551
<input type="checkbox"/> gri	WDE000614	WDE000651



WDE000551

Cap scară	Cruce
	

Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000561	WDE000571
<input type="checkbox"/> gri	WDE000661	-



WDE000561

Bipolar


Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000521	
<input type="checkbox"/> gri	WDE000621	



WDE000513






WDE000512





WDE000515

Înterupătoare cu revenire 16 A - 250 V c.a.

	Simple	Simple cu simbol lumină	Cu simbol sonerie
Culoare			
<input type="checkbox"/> alb	WDE000511	WDE000513	WDE000512
<input type="checkbox"/> gri	WDE000611	WDE000613	WDE000612

Înterupătoare cu revenire cu indicator luminos 16 A - 250 V c.a.

	Cu simbol sonerie	Cu simbol lumină
Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000515	WDE000516
<input type="checkbox"/> gri	-	WDE000616

Prize 2P+E, cu obturatoare, 16 A - 250 V c.a.





WDE000541





WDE000525



WDE000625

	Simple, cu capac opac	Simple, cu capac transparent
Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000541	WDE000543
<input type="checkbox"/> gri	WDE000641	WDE000643

	Dublă, cu capac opac	Dublă, cu capac transparent
Culoare		
<input type="checkbox"/> alb	WDE000523	WDE000525
<input type="checkbox"/> gri	WDE000623	WDE000625

Funcții combinate
Priză 2P+E și întrerupător 16 A(X)



WDE000500

Întrerupător simplu



Culoare	
<input type="checkbox"/> alb	WDE000500
<input type="checkbox"/> gri	WDE000600

Întrerupător bipolar



Culoare	
<input type="checkbox"/> alb	WDE000502
<input type="checkbox"/> gri	-



WDE000504

Întrerupător cap scară



Culoare	
<input type="checkbox"/> alb	WDE000504
<input type="checkbox"/> gri	WDE000604



WDE000503

Priză 2P+E și întrerupător cu indicator luminos 16 A(X)
Întrerupător bipolar



Culoare	
<input type="checkbox"/> alb	WDE000503
<input type="checkbox"/> gri	-

Cedar Plus - Ghid de alegere rapidă



Înterupătoare
16 AX - 250 V c.a.



WDE000550

Înterupătoare



	alb	gri
simplicu	WDE000510	WDE000610
dublu	WDE000550	WDE000650
cap scară	WDE000560	WDE000660
cruce	WDE000570	WDE000670
bipolar	WDE000520	WDE000620

Înterupătoare cu indicator luminos



simplicu	WDE000514	WDE000614
dublu	WDE000551	WDE000651
cap scară	WDE000561	WDE000661
cruce	WDE000571	-
bipolar	WDE000521	WDE000621

Înterupătoare cu revenire
16 A - 250 V c.a.



WDE000512

Înterupătoare cu revenire



simplicu	WDE000511	WDE000611
cu simbol sonerie	WDE000512	WDE000612
cu simbol lumină	WDE000513	WDE000613

Înterupătoare cu revenire cu indicator luminos



cu simbol sonerie	WDE000515	-
cu simbol lumină	WDE000516	WDE000616

Prize
16 A - 250 V c.a.



WDE000541

Prize 2P+E cu obturatoare



simplică, cu capac opac alb	WDE000541	WDE000641
simplică, cu capac transparent	WDE000543	WDE000643
dublu, cu capac opac alb	WDE000523	WDE000623
dublu, cu capac transparent	WDE000525	WDE000625

Funcții combinate
16 AX - 250 V c.a.



WDE000500

Înterupător + Priză 2P+E



simplicu	WDE000500	WDE000600
bipolar	WDE000502	-
cap scară	WDE000504	WDE000604

Înterupător cu indicator luminos + Priză 2P+E



bipolar	WDE000503	-
---------	-----------	---



WDE000503

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric România
Str. Gara Herăstrău nr. 4,
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,
Sector 2, București, România
se.com/ro



© 2023 Schneider Electric.
Toate drepturile rezervate. UT00454