

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307592036

发证日期: 2023年02月20日

有效期至: 2031年08月24日

委托企业名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路629号

制造商名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路629号

生产企业名称 上海施耐德工业控制有限公司
及生产地址 上海市普陀区绥德路629号

产品名称和系列、规格、型号 电动机断路器
GZ1E, GZ1N, GZ1LE; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307592036

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

GZ1E, GZ1N, GZ1LE

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230/240V, AC400/415V, AC500V, AC690V;

In: (GZ1E, GZ1N): 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A; (GZ1LE): 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式(GZ1E, GZ1N), 电磁式(GZ1LE);

Ics, Icu:

AC230/240V: 23~32A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA
0.16~18A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC400/415V: 23~32A: Ics: 40%Icu, Icu: 10kA
14~18A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA
0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC500V: 23~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA
14~18A: Ics: 75%Icu, Icu: 5kA
10A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
6.3A: Ics: 100%Icu, Icu: 30kA
0.16~4A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 2kA
0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307592036

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

	GZ1E	01	N	S270
	I	II	III	IV
I	产品基本型号 GZ1E/GZ1N/GZ1LE 电动机断路器			
	电流整定范围 (GZ1E/GZ1N)		电流整定值 (GZ1LE)	
	01: 0.10~0.16A	10: 4.0~6.3A	03: 0.40A	16: 14A
	02: 0.16~0.25A	14: 6~10A	04: 0.63A	20: 18A
	03: 0.25~0.40A	16: 9~14A	05: 1.0A	21: 23A
II	04: 0.40~0.63A	20: 13~18A	06: 1.6A	22: 25A
	05: 0.63~1.0A	21: 17~23A	07: 2.5A	32: 32A
	06: 1.0~1.6A	22: 20~25A	08: 4.0A	
	07: 1.6~2.5A	32: 24~32A	10: 6.3A	
	08: 2.5~4.0A		14: 10A	
III	可选项 N: —GZ1E□□N 电动机断路器经济型, 国内销售产品 —GZ1N□□M, GZ1LE□□N 电动机断路器优化型, 国内销售产品 空白: —GZ1E□□, GZ1LE□□电动机断路器优化型, 出口产品			
IV	后缀 空白: 标准产品 (适用于 GZ1E□□N, GZ1N□□N, GZ1LE□□N, GZ1E□□, GZ1LE□□) S270: 中国制造特殊型, 国内销售产品 (仅适用于 GZ1N□□N)			



中国质量认证中心