


Telemecanique SR1-COM01



WARNING/ADVERTENCIA/ATTENTION

<p>Fonctionnement non intentionnel de l'équipement. L'utilisation de ce produit exige la maîtrise de la conception et de la programmation des systèmes de commande. Seules des personnes possédant cette maîtrise peuvent être habilitées à programmer, installer, modifier et utiliser ce produit.</p>	<p>Unintentional equipment operation. The application of this product requires expertise in design and programming of control system. Only persons with such expertise should be allowed to program, install and apply this product.</p>	<p>Unbeabsichtigtes Funktionieren der Ausstattung Der Benutzer dieses Produkts muss die Konzeption und Programmierung der Steuersysteme komplett beherrschen. Nur Personen, die über diese Kenntnisse verfügen, sind zum Programmieren, Installieren, Ändern und Benutzen dieses Produkts befugt</p>
<p>La non observation de cet avertissement peut entraîner la mort, des blessures sérieuses ou la détérioration de l'équipement.</p>	<p>Failure to follow this instruction can result in death, serious injury or equipment damage.</p>	<p>Die Nichteinhaltung dieser Warnung kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Schäden an der Ausstattung verursachen.</p>
<p>Funzionamento non intenzionale dell'attrezzatura L'utilizzo di questo prodotto esige la conoscenza approfondita della concezione e della programmazione dei sistemi di comando. Soltanto delle persone in possesso di tali conoscenze possono essere abilitate a programmare, installare, modificare e utilizzare questo prodotto Si no se respetase esta advertencia se podría producir la muerte, heridas graves o el deterioro del equipamiento.</p>	<p>Funcionamiento no intencional del equipo La utilización de este producto exige el dominio del diseño y de la programación de los sistemas de mando. Sólo las personas que poseen este dominio pueden ser habilitadas a programar, instalar, modificar y utilizar este producto. La no observación de esta advertencia puede generar la muerte, heridas serias o el deterioro del equipo.</p>	<p>Funcionamento não intencional do equipamento A utilização deste produto exige o domínio da concepção e da programação dos sistemas de comandos. Apenas as pessoas possuidoras deste domínio podem estar habilitadas a programar, instalar, modificar e utilizar este produto A não observação deste aviso pode provocar a morte, ferimentos sérios ou a deterioração do equipamento.</p>




DANGER / DANGER / ACHTUNG / PERICOLO / PELIGRO / PERIGO

<p>TENSION DANGEREUSE Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Une électrocution entrainera la mort ou des blessures graves.</p>	<p>HAZARDOUS VOLTAGE Disconnect all power before servicing equipment. Electric shock will result in death or serious injury</p>	<p>GEFÄHRLICHE SPANNUNG Die Stromversorgung muss vor Arbeiten an diesem Gerät abgeschaltet werden. Elektroschock kann Tod oder schwere Verletzungen verursachen.</p>
<p>TENSIONE PERICOLOSA Interrompere l'alimentazione prima di lavorare su questo apparecchio. Un elettroshock causerà la morte o delle lesioni gravi.</p>	<p>TENSIÓN PELIGROSA Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio. Una descarga eléctrica podría provocar la muerte o lesiones serias.</p>	<p>TENSÃO PERIGOSA Cortar a alimentação antes de executar trabalhos neste aparelho. Uma electrocussão provocará a morte ou ferimentos graves.</p>

W9 1661873 0111 A02



Schneider
 **Electric**




- 1 - Pattes de fixations retractables / Retractable mounting feet / Einziehbare Befestigungsglaschen / Asole estraibili di fissaggio / Patas de fijaciones retractables / Patilhas de fixação retrácteis
- 2 - Borniers à vis d'alimentation / Power supply terminals / Schraubklemmen für die Anschlussspannung / Morsettiera di alimentazione / Terminales de tornillos de alimentación / Terminais de parafusos alimentação
- 3 - Connecteur Sub-D pour raccordement du modem ou PC / Sub-D connector for modem or PC connection / Sub-D-Stecker zum Anschließen des Modems oder PC / Connettore Sub-D per il collegamento del modem al PC / Connettore Sub-D per il collegamento del modem al PC / Conector Sub - D para a ligação do Modem ou do PC
- 4 - Visualisation par DEL de la mise sous tension / Power-on LED / Anzeige des Unterspannungssetzens per LED / Visualizzazione con LED della messa in tensione / Visualización por DEL de la puesta bajo tensión / Visualização por DEL da colocação em tensão
- 5 - Visualisation par DEL de l'état de la communication avec le modem / Modem communication status LED / Anzeige des Kommunikationszustands mit dem Modem per LED / Visualizzazione con LED dello stato della comunicazione con il modem / Visualización por DEL del estado de la comunicación con el módem / Visualização por DEL do estado da comunicação com o Modem
- 6 - Visualisation par DEL de l'état de la communication avec le module logique / Logic module communication status LED / Anzeige des Kommunikationszustands mit dem logischen Modul per LED / Visualizzazione con LED dello stato della comunicazione con il modulo logico / Visualización por DEL del estado de la comunicación con el módulo lógico / Visualização por DEL do estado da comunicação com o módulo lógico
- 7 - Configuration de l'interface par DIP switch / Interface configuration by DIP switch / Schnittstellenkonfiguration per Mikroschalter / Configurazione dell'interfaccia con DIP Switch / Configuración de la interfaz por DIP switch / Configuração do interface por meio do interruptor do tipo "DIP"
- 8 - Connecteur Sub-D pour raccordement du module Zelio logic avec câble CBL01 / Sub-D connector for Zelio logic connection with CBL01 cable / Sub-D-Stecker zum Anschließen des Moduls Zelio Logic mit dem Kabel CBL01 / Connettore Sub-D per il collegamento del modulo Zelio Logic con cavo CBL01 / Conector sub-D para la conexión del módulo Zelio Logic con cable CBL01 / Conector Sub - D para a ligação do módulo "Zelio Logic" com o cabo CBL01



LED	⊗	⊗ ⊗ ⊗	⊗
U	OFF		ON
COM M	FAULT	Connection PC RTC GSM	
COM Z	Zelio not connected		Zelio connected

Configuration par DIP switch /
 Configuration by DIP switch /
 Konfiguration per Mikroschalter /
 Configurazione con DIP Switch /
 Configuración por DIP switch /
 Configuração por meio do interruptor do tipo "DIP"







SR1
a 72 mm
b 60 mm



1 inch = 25.4 mm



mm ²	0.14...1.5	0.14...0.75	0.14...2.5	0.14...2.5	0.14...1.5
AWG	26...16	26...18	26...14	26...14	26...16
Ø 3.5 (0.14 in)	C	Nm		0.6	
		lb-in		5.4	