Metered Rack PDU

Las unidades PDU para rack con instrumentación proporcionan monitoreo remoto en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario advierten sobre potenciales sobrecargas en los circuitos antes de que se produzcan fallas en los equipos informáticos clave.

Información del producto

> Información de modelo
> Características y beneficios
> Manuales & Garantías
> Certificaciones
> Notas de Aplicación
> Folletos
> Informes Técnicos
> Comunicados de prensa

CERTIFIED InfraStruXure Este producto puede ser configurado como parte de una solución completa para centro de datos o sala de servidores.

Esté atento a los aumentos imprevistos en la carga

Visite nuestra página InfraStruXure™ para obtener más detalles.

Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con instrumentación de APC proporcionan mediciones activas que permiten optimizar la energía y proteger los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con instrumentación proporcionan datos sobre la utilización de la energía para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones fundadas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con instrumentación y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para administración centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruXure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency. Las nuevas PDU para montaje en rack con instrumentación serie AP8000 ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de ultra bajo perfil.

Lista de modelos

Productos	Número de partel
100V, 120V Entrada	
Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 120V, (24) NEMA 5-20R	AP7830
Rack PDU, Metered, Zero U, 15A, 100/120V, (16) 5-15	AP7831
Rack PDU, Metered, Zero U, 30A, 120V, (24) 5-20	AP7832
Productos	Número de partel
200V, 208V, 230V Entrada	
Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V, (12) C13s & (4) C19	AP7811
Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13	AP7820
Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13	AP7821
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19	AP8858
Productos	Número de partel
208V 3PH Entrada	
Rack PDU, Metered, Zero U, 5.7kW, 120V, (42)5-20	AP7862
Rack PDU, Metered, Zero U, 5.7kW,120&208V,(21)5-20&(6)L6-20	AP7863
Rack PDU, Metered, Zero U, 14.4kW, 208V, (6) C19, High Temp	AP7867A
Rack PDU, Metered, Zero U,12.5kW,208V,(30)C13,(6)C19; 3' Cord	AP7868
Rack PDU, Metered, Zero U, 5.7kW,120V,(42)5-20; 10' Cord	AP7892

Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved