



Organizadores de cables


Campo de aplicación

- Los cables sueltos crean a menudo problemas en el puesto de trabajo, tanto para el usuario como para el personal de limpieza.
- Eunea ofrece varios productos para manejar y organizar los cables desde la mesa de trabajo hasta donde se realizan las conexiones (caja de centralizaciones, minicolumna...).
- Los organizadores de cables se pueden montar encima de la mesa debajo de la misma, a lo largo de todo su contorno o en la pared.

Organizadores U34.010 y U34.011

- Los organizadores de cables U34.010, U34.011 son perfiles de aluminio con tapa, clips sujeta-cables y tapas terminales de color gris oscuro.
- Se pueden colocar en la pared, debajo de la mesa, a lo largo del borde de la mesa o encima de la mesa. La entrada y salida de cables se realiza a través de las tapas terminales o a través de una pequeña abertura existente lo largo de todo el organizador.
- Sirven para organizar cables y reducir los campos eléctricos alrededor de la mesa.
- Material: Aluminio anodizado

Características técnicas de instalación:



- 1 Tapa
- 2 Tapa terminal izquierda
- 3 Base
- 4 Clips sujetacables
- 5 Tapa terminal derecha


Clip sujeta-cables

- Están incluidos en el organizador de cables. El clip dispone de compartimentos separados para los cables.

Soporte inferior




- Se utiliza para poder instalar el organizador de cables debajo de la mesa cuando ésta posee un borde en todo su contorno. Es un kit de 3 piezas. Referencias:
U34.810: Altura 35mm
U34.811: Altura 50mm



Soporte lateral angulado

- Para montar el organizador a lo largo del borde de la mesa se requiere este soporte. Es un kit de 3 piezas. Referencia: U34.812




Clip sujetacables

- Si se quieren añadir además de los que ya vienen incluidos en el propio organizador. Referencia: U34.813


Soporte flexible

- Para enrollar y sujetar el exceso de cable. Referencia: U34.814




Pieza de unión

- Para yuxtaponer organizadores U34.010, U34.011. Referencia: U34.816



Capacidad de cables:




Nº Componentes	Max. Ø (mm)	Área sección transversal mm²	Capacidad cable mm²		
			40%	50%	60%
1	8.5	389	156	195	233
2	10.5	262	105	131	157
3	10.5	262	105	131	157
4	8.5	389	156	195	233



Organizadores de cables

Dimensiones:


38/130/150



Organizadores U34.020 y U34.021


- Los organizadores de cables U34.020, U34.021 son perfiles de aluminio con bordes de silicona, tapas terminales y fijaciones a la mesa. Está pensado para montar en el borde de la mesa. Los bordes de silicona permiten insertar cables en toda la longitud del organizador.
- Acabado: Aluminio anodizado

Características técnicas y de instalación:




- 1 Tornillo de fijación para mesa de trabajo L=13 mm
- 2 Fijación mesa
- 3 Tornillo de fijación para el perfil de aluminio
- 4 Borde de silicona
- 5 Tapas terminales derecha e izquierda
- 6 Tornillo de fijación para tapas terminales
- 7 Perfil de aluminio
- 8 Tapas terminales, derecha e izquierda


Capacidad de cables:



8 mm entrada



Máxima capacidad a través de las tapas terminales:
2 cables de 8 mm



Máxima capacidad cables flexibles
(2x0,75 mm²): seis 3x5


Dimensiones:

U34.020

25/30/800 (A/B/C)

U34.021

25/30/1600 (A/B/C)




Organizadores U3.030, U34.031 y U34.032

- Los organizador de cables U34.030, U34.031, U34.032 son perfiles de aluminio para montar en la pared o debajo de la mesa.


Organizadores U34.030

- Perfil de aluminio de longitud 2500 mm. Se montan normalmente debajo de la mesa. Se deben utilizar conjuntamente con los clips sujeta-cables U34.813 y U34.817
- Acabado: Aluminio anodizado
- Dimensiones:
8/49/2500 (altura x anchura x longitud)




Organizadores U34.031

- Perfil de aluminio de longitud 550 mm. Incluye 3 clips sujeta-cables del tipo U34.817.
- Acabado: Aluminio anodizado
- Dimensiones:
29/58/550 (altura x anchura x longitud)



Organizadores U34.032

- Perfil de aluminio de longitud 2500 mm. Incluye 3 clips sujeta-cables del tipo U34.813.
- Dimensiones:
32/96/2500 (altura x anchura x longitud)






Organizadores de cables

Clips sujeta-cables U34.813 , U34.817


- Se utilizan conjuntamente con los organizadores y sirven para organizar los cables debajo de la mesa y reducir los campos eléctricos alrededor de la mesa.

U34.813: Para los organizadores U34.010, U34.011 y U34.032. El clip dispone de compartimentos para separar los cables de potencia y VDI. Clips de plástico de color gris.


U34.817: Para los perfiles organizadores U34.030 y U3.031. Clips de plástico de color gris.




Dimensiones:



Capacidad de cables:




Nº Componentes	Max. Ø (mm)	Área sección transversal mm²	Capacidad cable mm²		
			40%	50%	60%
1	8.5	389	156	195	233
2	10.5	262	105	131	157
3	10.5	262	105	131	157
4	8.5	389	156	195	233



1	13	333	133	167	200
---	----	-----	-----	-----	-----

Estantería U34.040, U34.043 y U34.044

- Estantería para organizar los cables debajo de la mesa. La estantería está dotada de agujeros para fijación a la mesa de trabajo e incluye los tornillos de fijación.
- Acabados: Chapa de acero en color gris.



Gama y dimensiones:

U34.040

170/100/500 (altura x anchura x longitud)

U34.041

170/100/5700 (altura x anchura x longitud)

U34.042

170/100/900 (altura x anchura x longitud)

Salida de cables U34.040, U34.041 y U34.044

- Para conducir los cables a través de la mesa.
- Acabados: Aluminio metálico



Gama y dimensiones:

U34.043

24/Ø65

U34.044

24/Ø85