



## Installationsguide Smart-UPS™ APCRBC135/APCRBC136

APCRBC135  
Standard 40°C



APCRBC136  
Hög temperatur 50°C




Fast trådanslutning måste utföras av kvalificerad servicepersonal.


Följ samtliga nationella och lokala elektriska föreskrifter.

### Installation/byte av inbyggt batteri


- ❶ Lossa de två skruvarna som håller batterifackets lucka på plats. Ta bort luckan.




- ❷ Dra ut batteriet ur facket för att komma åt batterikontakterna. Koppla loss batteriet.



- ❸ Skjut in batteridelen hela vägen in i UPS-enheten. Se till att batterikontakterna är kvar på utsidan av UPS-chassit. Tryck ihop de båda batterikontakterna ordentligt. Skjut in batteriet i UPS-enheten.



- ❹ Stäng batterifackets lucka och fäst den med de två skruvarna som lossades i steg ❶.



# Anslutning av externt batteri

## Trycka ut en hålanvisning


UPS-enheten har två hålanvisningar på batterifacket. Den ena sitter på sidan av UPS-enheten. Den andra hålanvisningen sitter på UPS-enhetens undersida.




**Obs!** Enligt produktsäkerhetsstandarden får inte ett inbyggt batteri installeras i batterifacket om hålanvisningen på UPS:ens undersida har tryckts ut.

Se steg 1 och 2 på föregående sida för instruktioner om hur det inbyggda batteriet plockas ur.


- 1 Lossa de två skruvarna som håller batterifackets lucka på plats. Ta bort luckan.




- 2 Tryck ut den hålanvisning som blir bäst för anslutning av det externa batteriet. Använd en skruvmejsel för att trycka ut hålanvisningen.




- 3 Sätt den externa batterikabeln och kabelklammern som medföljer i paketet på plats. Kläm fast kabelklammern på den externa batterikabeln. **OBS! När kabelklammern tryckts fast runt kabeln kan den inte öppnas eller lossas från kabeln igen.** För in den externa batterikabeln genom hålet i UPS-enheten. Tryck in kabelklammern i hålet på UPS:en.



- 4 Tryck ihop de båda batterikontakterna ordentligt. Placera batterikontakterna i batterifacket.



- 5 Stäng batterifackets lucka och fäst den med de två skruvarna som lossades tidigare.



Kundsupport och garantiinformation finns på APC:s webbplats, [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC-logotypen och Smart-UPS tillhör Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation eller deras dotterbolag. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

SV 990-5210A  
5/2012