



Situación comercial

Aviso de Término de Venta : JUL 01, 2020

⚠ Aviso de Término de Venta

Principal

Gama de producto	Zelio Time
Tipo de producto o componente	Relé temporizador electromecánico
Tipo de salida digital	Relé
Tipo de contactos y composición	Cont. tempor.
Nombre de componente	RE88256
Rango de temporización	0...30 H
[Us] tensión de alimentación nominal	127...230 V AC en 50 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable Conector marc,

Complementario

Tipo de control	Rearme manual panel frontal
Rango de tensiones	0,85-1,1 Un en <55 °C acorde a IEC 60255-100
Precisión del ajuste de temporización	+/- 4% de escala completa para 0...30 H rango de retardo de tiempo
Factor de carga	100 %
Consumo de potencia en VA	3,1 VA, cos f = 0,8
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	380 V AC acorde a VDE 0110 gr C 440 V DC acorde a VDE 0110 gr C
[Ith] Corriente térmica convencional	20 A
Poder de corte	16 A en 230 V, cos f = 0,41, durabilidad eléctrica: 10000 ciclos
Durabilidad mecánica	10000000 Ciclos
Modo de fijación	Atornillado, montaje el panel
Peso neto	0,245 Kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...70 °C
Grado de protección IP	IP10 - tipo de cable: bloque de terminales)
Resistencia a las vibraciones	4 gn (f = 10...55 Hz)
2 en armario + 3 conductos	2 KV acorde a IEC 60255-5 2 KV acorde a VDE 0435

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	277 G
Paquete 1 Altura	7,5 Cm
Paquete 1 ancho	8,5 Cm
Paquete 1 Largo	9,5 Cm

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**