

Благодарим вас за то, что вы выбрали



Сумка TravelPower Case

Сумка **TravelPower Case** совместима с большинством современных компьютеров-ноутбуков. Для обеспечения нормальной работы необходимо правильно выбрать напряжение и переходник для подсоединения компьютера. «Инструкция по обеспечению совместимости оборудования» поможет определить, какое оборудование подходит для Вашего ноутбука.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем покупать и использовать сумку, пожалуйста, прочтите «Инструкцию по обеспечению совместимости оборудования» и выясните, подходит ли сумка для вашего ноутбука и каковы должны быть параметры напряжения.

- Подзарядка и питание ноутбука, КПК и мобильного телефона могут выполняться одновременно.
- Все устройства заряжаются от одного источника питания - в самолете, в автомобиле или от сети.
- Прочная сумка со специальными карманами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для подзарядки мобильного телефона или карманного компьютера (КПК) требуются предназначенные специально для подзарядки USB-кабели, которые продаются отдельно. USB-кабели других производителей могут подключаться через адаптер TravelPower компании APC.

Обслуживание

Для решения распространенных проблем обратитесь к разделу по устранению неисправностей. Если проблему решить не удастся, позвоните в службу технической поддержки компании APC, подготовив предварительно необходимую информацию: дату покупки, номер модели и серийный номер с задней панели адаптера.

Гарантия

На изделие дается стандартная гарантия сроком 2 года с даты покупки.

Технические характеристики

Параметр	Описание
Вход	11 - 16 В пост. тока, 10 А или 100 - 240 В пер. тока, 50/60 Гц, 1,25 А
Выход	15 - 20 В пост. тока, 5 В пост. тока. Индивидуальные показатели силы тока приведены на задней панели адаптера.
Время подзарядки	Стандартное время подзарядки для ноутбука составляет менее одного часа. Время подзарядки может быть иным в зависимости от состояния батареи и наличия энергии.
Физические характеристики	Вес адаптера: 2,20 фунта. Рабочая температура: 0-40 град.С

Служба технической поддержки APC

Онлайновая служба технической поддержки www.apc.com/support

В России 8 800 200 APCС (8 800 200 2722)

В Украине 8 800 50 APCС 0 (8 800 502 7220)

(Москва +7 095 916 7166)

В других странах мира +1-401-789-5735

Инструкция по эксплуатации


1 Поместите адаптер TravelPower в сумку, как показано на рисунке, чтобы полностью использовать потенциал сумки TravelPower Case.

Зарядные USB-кабели проложите между карманами и сквозь эластичные петли, чтобы обеспечить подключение к мобильным устройствам.

Лента Velcro™ на сетчатом кармане удерживает зарядные кабели на месте.



Плоский сетчатый мешочек предназначен для хранения многопортового разъема USB и дополнительных зарядных USB-кабелей.

Многопортовый разъем USB имеет два порта USB для одновременной подзарядки двух мобильных устройств.



Карман из кордовой ткани обеспечивает быстрый доступ к источнику питания для подзарядки мобильных устройств.

2 Напряжение, соответствующее заряжаемому ноутбуку (см. «Инструкцию по обеспечению совместимости оборудования»), задается с помощью переключателя напряжения на адаптере TravelPower.



Для установки нужного напряжения воспользуйтесь отверткой или небольшой монеткой.

Выбрав соответствующий переходник, наденьте его на вилку до упора.

3 Присоедините соответствующий ноутбуку переходник источника питания к выходному шнуру адаптера TravelPower и подсоедините его к ноутбуку.

Не поворачивайте переключатель напряжения во время подачи питания на оборудование. Это приведет к выключению оборудования. Отключите адаптер от источника питания. Поверните переключатель напряжения на нужное значение. Подождите 10 секунд и после этого вновь подключите адаптер к источнику питания.

Предупреждение: Исследования лаборатории по технике безопасности США (UL) распространялись только на использование данного изделия в наземном транспорте. Они не учитывают и не распространяются на использование изделия в самолетах.

Внимание! Адаптер TravelPower может стать горячим на ощупь. Дайте ему остыть, прежде чем брать за него. В случае подачи питания на более мощные портативные компьютеры и/или эксплуатации в тепле в течение длительного времени адаптер может выключиться автоматически. Если это произойдет, отключите адаптер от источника питания, а после остывания подключите вновь. В таких условиях лучше извлечь адаптер из TravelPower Case и использовать его отдельно от сумки.

Примечание: USB-кабели сторонних изготовителей совместимы с адаптером TravelPower компании APC.

4 Для подзарядки мобильного телефона и/или карманного компьютера (КПК) подсоедините разветвитель USB (входит в комплект) к порту USB на адаптере. Подсоедините соответствующий зарядный USB-кабель (кабели) (продаются отдельно) от телефона и/или КПК к портам разветвителя USB. С помощью соответствующего штепсельного адаптера подключите оборудование к источнику питания (в самолете, автомобиле или в здании).



Русский

Проблема	Вероятная причина	Решение
Зеленый индикатор не горит; компьютер работает от аккумулятора.	Неправильно установлен переключатель напряжения адаптера.	Отключите адаптер от источника питания; определите правильное значение напряжения по «Инструкции по обеспечению совместимости оборудования»; установите переключатель на правильное напряжение.
Не горит зеленый индикатор при подключении к источнику тока в автомобиле.	Перегорел предохранитель в прикуривателе.	Отвинтите головку прикуривателя и замените предохранитель.
Зеленый индикатор погас; компьютер работает от аккумулятора.	Адаптер защитил компьютер от всплеска напряжения.	Отключите адаптер от источника питания и проверьте установку переключателя напряжения. Подождите 10 секунд и вновь подключите к источнику питания.
Зеленый индикатор погас; компьютер работает от аккумулятора, а адаптер горячий на ощупь.	Во время работы адаптера был повернут переключатель напряжения. Компьютеру требуется большая мощность, чем смог обеспечить адаптер.	Отключите адаптер от источника питания. Подключите повторно после остывания. Во избежание перегрева адаптера может потребоваться достать его из сумки TravelPower Case или изменить настройки потребления энергии компьютера на более экономный режим.
Зеленый индикатор мигает; компьютер работает от аккумулятора.	Неправильно установлен переключатель напряжения адаптера. Напряжение источника питания меньше нормального.	Отключите адаптер от источника питания. Определите правильное значение напряжения по «Инструкции по обеспечению совместимости оборудования»; установите переключатель на правильное напряжение. Отключите адаптер от источника питания и измените настройки потребления энергии компьютера на экономный режим.