



Paquete de batería adicional tipo S

Manual de instalación

Muchas gracias por haber comprado el paquete de batería adicional tipo S de APC AV. Este producto fue diseñado exclusivamente para ser utilizado con el acondicionador de energía eléctrica con batería auxiliar S15 de APC AV. Es posible agregar hasta dos paquetes de baterías adicionales SBATT para aumentar en 200% el tiempo de funcionamiento de la batería. Para registrar su producto, complete los datos en la Tarjeta de Registro de Garantía incluida y envíela por correo. Opcionalmente, puede registrar su compra en línea en www.apcav.com.

Notas sobre el reemplazo de baterías: Las baterías incluidas en los paquetes SBATT no pueden ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Para adquirir otro paquete de batería adicional SBATT, comuníquese con su distribuidor o con APC.

En su configuración predeterminada, el acondicionador de energía eléctrica S15 realiza una prueba automática cada dos semanas. Si la prueba falla, aparecerá el mensaje "Replace Battery" (Reemplazar batería) en la pantalla frontal del acondicionador S15. Para determinar si es necesario reemplazar el paquete de batería interno del acondicionador S15 o el paquete de batería adicional SBATT, desconecte este último y realice la prueba nuevamente. Si la prueba finaliza sin errores, es posible que el paquete SBATT deba ser reemplazado. Si el producto está en garantía, llame al Departamento de Soporte Técnico de APC (consulte las instrucciones más adelante). Si la prueba falla nuevamente, es posible que el paquete de batería interno deba ser reemplazado. Para iniciar una prueba manualmente, oprima el botón "Setup" (Configuración) en la pantalla frontal hasta llegar a la pantalla "Initiate Self-Test" (Iniciar prueba automática). Utilice las flechas arriba/abajo para iniciar la prueba.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de leer y comprender toda la información sobre seguridad incluida en las primeras páginas del manual del usuario del acondicionador S15. Si tiene preguntas sobre la información de seguridad o tiene motivos para pensar que su hogar no cuenta con el cableado eléctrico adecuado para utilizar este equipo, comuníquese con el Departamento de Soporte Técnico de APC o con un electricista experto matriculado.

Asimismo, tenga en cuenta que esta unidad pesa 55 libras (25 kg). Se necesitan dos personas para instalar este dispositivo. Si no se atiende esta precaución, pueden ocurrir lesiones físicas y/o producirse daños al equipo. Además, asegúrese de que la unidad esté colocada en una superficie que pueda soportar más de 55 libras. Si instala la unidad en un bastidor, consulte las instrucciones provistas con los soportes de montaje y los rieles laterales.


Especificaciones

Parámetro	Especificación
Voltaje nominal	48 Vcc
Cantidad/tipo de batería	Ocho baterías selladas de plomo-ácido de 12 V y 9 A-h que no requieren mantenimiento
Servicio de la batería	No es reemplazable por el usuario
Vida útil de la batería	2 a 5 años (según las condiciones de uso, el ambiente y la temperatura de operación)
Tiempo de funcionamiento de la batería:	1 SBATT + baterías de S15: Carga completa: 32 minutos. Media carga: 81 minutos. 2 SBATT + baterías de S15: Carga completa: 62 minutos. Media carga: 159 minutos. Nota: Los tiempos de funcionamiento están determinados por la carga de equipos, el nivel de carga de la batería, sus condiciones y el número de baterías instaladas. El tiempo de funcionamiento puede prolongarse agregando al sistema una segunda unidad SBATT.
Dimensiones de la unidad	17 x 3.5 x 18.55 in. (43.2 x 8.9 x 47.1 cm)
Peso de la unidad	55 libras (25 kg)
Garantía	El período de garantía normal es de 2 años a partir de la fecha de compra. El procedimiento usual de APC consiste en reemplazar la unidad original por una unidad reacondicionada en la fábrica. Los clientes que deban disponer de la unidad original debido a clasificaciones de inventario asignadas y programas de depreciación de activo, deben notificar tales necesidades cuando se comuniquen por primera vez con el representante de Soporte Técnico de APC. APC enviará la unidad de reemplazo una vez que la unidad defectuosa haya sido recibida por el Departamento de Reparaciones, o realizará un envío simultáneo contra la recepción de un número de tarjeta de crédito válido. El cliente deberá pagar por el envío de la unidad defectuosa a APC, en tanto que APC pagará los costos de transporte por tierra a la dirección del cliente.

Información de contacto

Dirección de Internet:	www.apcav.com
Soporte por correo electrónico:	support.apcc.com
Llamadas sin cargo:	(888) 88-APCAV
Dirección:	American Power Conversion 132 Fairgrounds Road West Kingston, RI 02892, Estados Unidos

S15 con 1 paquete de batería adicional



S15 con 2 paquetes de batería adicionales

