






Instalación del organizador de cables horizontal (AR8600, AR8601, AR8602, AR8603) (Horizontal Cable Manager (AR8600, AR8601, AR8602, AR8603)-Installation)

Producto	Referencia	Descripción	Figura
Organizador de cables horizontal de un solo lado de 2 U y 4 pulg. de profundidad con cubierta	AR8600	Sirve para tender los cables de conexión de forma horizontal en la parte delantera o trasera de un armario compatible con la normativa EIA de 19 pulg. El organizador de cables incluye dedos de plástico lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de los cables de conexión de forma organizada.	
Organizador de cables horizontal de dos lados de 2 U y 4 pulg. de profundidad con cubierta	AR8601	Sirve para tender los cables de conexión y de enlace de forma horizontal en la parte delantera o trasera de un armario compatible con la normativa EIA de 19 pulg. El organizador de cables cuenta con dedos de plástico lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de los cables de conexión de forma organizada.	
Organizador de cables horizontal de un solo lado de 1 U y 4 pulg. de profundidad con cubierta	AR8602	Sirve para tender los cables de conexión de forma horizontal en la parte delantera o trasera de un armario compatible con la normativa EIA de 19 pulg. El organizador de cables cuenta con dedos de plástico lisos de 4 pulg. para permitir la entrada y salida de los cables de conexión de forma organizada.	
Organizador de cables horizontal de un solo lado de alta intensidad y de 2 U y 6 pulg. de profundidad con cubierta	AR8603	Sirve para tender los cables de conexión de forma horizontal en la parte delantera o trasera de un armario compatible con la normativa EIA de 19 pulg. El organizador de cables cuenta con dedos de plástico lisos de 6 pulg. y dos pasan a través de las aberturas para permitir la entrada y salida de los cables de conexión de forma organizada.	

Tornillería (incluida)



Tornillos M6 x 16 de estrella (4)




Tuercas encajadas (4)

Herramientas necesarias (no incluidas)



Herramienta para tuerca encajada



Destornillador Phillips

Instalación de las tuercas encajadas

Acople las tuercas encajadas a las bridas de montaje verticales para instalar los organizadores de cables horizontales.




Precaución: Instale las tuercas encajadas horizontalmente con los salientes enganchados a los lados del orificio cuadrado. NO instale tuercas encajadas verticalmente con los salientes en contacto con la parte superior e inferior del orificio cuadrado.

1. Introduzca la tuerca encajada en el orificio cuadrado engancho un saliente de la tuerca en el lado más lejano del orificio.




Nota: Instale las tuercas encajadas en el interior de las bridas de montaje verticales.


2. Coloque la herramienta para tuercas encajadas (no incluida) en el otro lado de la tuerca encajada y tire para encajarla en su posición.




Ajuste la profundidad de los raíles de montaje verticales



Instale el organizador de cables horizontal



Instalación y apertura de la cubierta abisagrada





This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

Bu kullanım klavuzunun Türkçesi APC web sayfasında (www.apc.com) mevcuttur.

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Servicio mundial de atención al cliente de APC

La asistencia al cliente para este u otros productos de APC está disponible de forma gratuita de las siguientes maneras:

- Visite el sitio Web de APC para tener acceso a la base de datos de documentación técnica (Knowledge Base) de APC y enviar solicitudes de atención al cliente.
 - **www.apc.com** (Oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC traducidos para países específicos, cada uno de los cuales proporciona información de asistencia al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Asistencia global mediante la búsqueda en la base de datos de información de APC (Knowledge Base) y mediante el uso de la asistencia electrónica.
- Póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de APC por teléfono o correo electrónico.
 - Oficinas locales del país: vaya a **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto de APC para recibir información sobre cómo acceder al servicio de atención al cliente local.



La información sobre asistencia al cliente y garantía está disponible en el sitio Web de APC, www.apc.com.

© 2009 APC by Schneider Electric. Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation, o de sus empresas afiliadas.

990-3317A-009
09/2009

