



Bijela



Antracit



Aluminijum



Bijela



Bež



Svijetlosiva



Sivosmeđa



Svijetlozelena



Crvena




Šljiva




Tamnosiva



Čokolada



Bakar



Zlato



Bijeli aluminijum



Bronza



Crni aluminijum



Prekidač



Univerzalni dimer



Utičnica

Funkcionalan radni prostor


Bilo da vaš kupac radi u malom studiju ili velikoj poslovnoj zgradi, s našim asortimanom namijenjenim radnim prostorima možete stvoriti potpuno funkcionalne prostore, od poda do stropa.



Sklopke



Horizontalni i vertikalni setovi



Parapetni kanali



Stone jedinice



Modularne stone jedinice




Podni i stropni stupovi



Podne utičnice i kutije



Skeniraj QR kod za katalog



Unica

Modularni prekidači i utičnice

se.com/ba

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric prodajno mjesto

Jednostavnija i brža ugradnja

Ubrzajte svoj rad domišljatim značajkama Unica programa.

Nosivi okviri

Fleksibilna ugradnja
Simetrične strane okvira za jednostavno namještanje.

Sigurno pričvršćivanje

Unutar okvira nalazi se umetak kako bi se spriječilo pomicanje i postigao čvrst položaj.

Robusni dizajn

Unica nosivi okvir veći je i čvršći zbog manjeg izreza za element (40x40mm). To osigurava dodatnu čvrstoću okvira kako bi se spriječilo izobličenje prilikom pričvršćivanja vijaka.

Savršeno poravnati
Unica sustav za zaključavanje sprječava pomicanje i proklizavanje okvira. To je veoma praktično kada instalirate dva ili više proizvoda u višestruki okvir.

Jednostavno namještanje

Ulazi za vijke omogućuju rotaciju umetka kako bi se iskriviljene instalacijske kutije dovele u ravan položaj. Savršeno odgovaraju standardnim vijcima od kutija za podžbuknu ugradnju i omogućuju jednostavno i sigurno pričvršćivanje.

Čvršći spoj

Manji razmaci između nosivog i dekorativnog okvira stvaraju čvršći spoj te pouzdaniju ugradnju.

Intuitivna ugradnja

Utori za odvijač na prednjoj i stražnjoj strani nosivog okvira omogućuju uklanjanje elemenata bez ostavljanja tragova na proizvodu. Također pomažu izbjeći ozljede postavljanjem odvijača u pogrešan položaj. Elementi se mogu jednostavno ukloniti s prednje i stražnje strane.

Prebacite se na pametan dizajn

Dodatni prostor

Dubina priključka od 21 mm osigurava dovoljan prostor za ožičenje.

Jednostavno uklanjanje

Elementi mogu biti jednostavno uklonjeni s prednje i stražnje strane nosivog okvira zahvaljujući utorima za odvijač.

Više prostora

Uska izvedba utičnice od 21 mm osigurava dodatni prostor za ožičenje.

Utisnuta pokrovna maska

Pokrovna maska nije pričvršćena što omogućuje jednostavno uklanjanje vodiča.

Široki ulazi za kabele

Ulazi za kabele omogućuju spajanje krutih i finožilnih kabela od 2.5 mm² do 4 mm².

Poboljšana zaštita

Kabelski ulazi jasno su odvojeni kako bi pojednostavili ožičenje i smanjili rizik od nastanka kratkog spoja, kada se koriste finožilni vodiči.

Pričvršćivanje

Elementi su stabilniji u nosivom okviru zbog poboljšanog dizajna sustava za pričvršćivanje.

Status on/off

Velika tipka jasno indicira status sklopke u "on" i "off" položaju. Kada je sklopka u "off" položaju, kut tipke je veći zbog odvajanja kontakata. To pomaže pri izbjegavanju električnog luka, čini sklopku sigurnijom i unaprjeđuje električne performanse.

Jednostavno uklanjanje

Elementi mogu biti uklonjeni s prednje ili stražnje strane utičnice zahvaljujući utorima za odvijač. Pokrovna maska također se može jednostavno ukloniti.

Zaštita od udara

Integrirana zaštita sprječava slučajni kontakt i ulaz stranih predmeta.

Brzo ožičenje

Uz kabelske ulaze jedan do drugog, možete odrezati vodič na istu duljinu. Vijci nisu pričvršćeni tako da ih ne morate odvinuti prije ožičenja.

Jednostavna ugradnja indikatorne lampice

Jednostavno dodajte indikatornu lampicu u sklopku. Uklonite standardnu tipku i dodajte lampicu i tipku s izrezom.



Jednostavno testiranje s prednje strane

Kontrolne točke s prednje strane sklopke omogućuju jednostavno testiranje i mjerenje. Osim toga, nema potrebe za rastavljanjem sklopke - tipka može biti jednostavno uklonjena za pristup kontrolnim točkama.



Višestruke izvedbe

Dostupni su plastični i metalni nosivi okviri sa uključenim kukicama ili bez kukica. Dostupne za ugradnju od 1 do 7 modula, te također za dvostruke kutije.




Plastični nosivi okvir
2 modula



Plastični nosivi okvir
3 modula



Plastični nosivi okvir
4 modula



Metalni nosivi okvir
2 modula



Metalni nosivi okvir
3 modula



Metalni nosivi okvir
4 modula



Metalni nosivi okvir
7 modula

