

Краткое руководство по установке

Серверный модуль

Серверный модуль KBM PS/2 VM

Приведенные ниже инструкции помогут подключить серверный модуль PS/2 VM.

Для получения дополнительной информации обратитесь в центр технической поддержки компании APC.

О серверном модуле PS/2 VM

Серверный модуль PS/2 VM компании APC преобразует сигналы клавиатуры, монитора, мыши и USB, передаваемые с сервера на KBM-коммутатор через единый кабель CAT5 (длина зависит от KBM-коммутатора).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы серверного модуля PS/2 VM необходимы оба подключения (и PS/2, и USB); он не может использоваться для подключения одного KBM-коммутатора к другому KBM-коммутатору. Для обеспечения работоспособности должны быть подключены все соединения PS/2 и USB.

Совет по устранению неполадок

Перед эксплуатацией системы KBM-коммутации убедитесь в том, что сервер включен. Если сервер недоступен через программное обеспечение доступа к сети или веб-интерфейс, проверьте подключение модуля или замените его другим серверным модулем PS/2 VM и выполните проверку.

1 Подключение серверного модуля PS/2 VM к коммутатору

Выберите один из свободных пронумерованных портов, расположенных на задней панели коммутатора. Подключите один конец кабеля CAT5 к пронумерованному порту, а другой конец — к разъему RJ-45 серверного модуля PS/2 VM.


2 Подключение серверного модуля KBM PS/2 VM

2 Подключение сервера к модулю

Подключите разъемы монитора VGA, клавиатуры, мыши и USB серверного модуля PS/2 VM к соответствующим портам, расположенным на задней панели сервера. Повторите данную процедуру для всех серверов, которые планируется подключить к KBM-коммутатору.

3 Включение системы

Включите серверы и коммутатор. Перед началом эксплуатации системы коммутации убедитесь в том, что коммутатор правильно сконфигурирован.



Уведомление для США

Предупреждение. Изменения и модификации данного устройства, которые не были в явной форме разрешены органом контроля за соблюдением требований, могут привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию оборудования.

Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем ограничениям для цифровых устройств класса А согласно части 15 правил Федеральной комиссии США по связи (FCC). Эти ограничения применяются с целью обеспечения разумной защиты от перекрестных помех при эксплуатации оборудования в промышленной среде. Данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию. В случае его установки и использования без соблюдения инструкций возможны перекрестные помехи в устройствах радиосвязи. Использование данного оборудования в жилых районах с высокой долей вероятности приведет к возникновению помех. В этом случае пользователю придется устранять помехи за свой счет.

Уведомление для Канады

Данный цифровой аппарат класса А соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Соответствие требованиям для Японии

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Соответствие требованиям для Кореи

기종별	사용자 안내문
A급 기기 (업무용 정보통신기기)	이기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 구매 구입 하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Соответствие требованиям безопасности, ЭМС, защиты окружающей среды и маркировка

Сертификаты соответствия требованиям безопасности и ЭМС для этого продукта были получены в одной или нескольких следующих категориях: CMN (Certification Model Number — сертификационный номер модели), MPN (Manufacturer's Part Number — артикул изготовителя) или модель уровня сбыта (Sales Level Model). Категория, ссылка на которую присутствует в отчетах и сертификатах по ЭМС и/или безопасности, указана на этикетке продукта.

Для использования с перечисленным ИТ-оборудованием.

