



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635374

认证委托人名称及地址
施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric Espana, S.A.
Camino Barranquet, 57 46133 Méliana (Valencia) Spain

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

Reflex iC60N, iC60H; 额定绝缘电压(Ui): 500V; 额定工作电压(Ue): AC240V, AC415V; 额定电流(In): iC60N: 10A, 16A, 25A, 40A, 63A; iC60H: 10A, 16A, 25A, 40A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 额定运行短路分断能力(Ics): iC60N: 0.75Icu(10A, 16A, 25A, 40A); 0.5Icu(63A); iC60H: 0.5Icu; 额定极限短路分断能力(Icu): iC60N: 20kA(AC240V), 10kA(AC415V); iC60H: 30kA(AC240V), 15kA(AC415V); 选择性类别: A; 极数: 2P, 3P, 4P; 50/60Hz

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 30 日 有效期至: 2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

