










CCT599501

Wiser™



⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting to several electrical devices
- Laying electrical cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

EQUIPMENT INSTALLATION HAZARD

- Always operate the product in compliance with the specified technical data.
- Keep the installation instruction for the life of the product.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

⚠️ WARNING

SEALED BATTERY HAZARD

- Do not recharge, disassemble or incinerate the battery.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

About this product

The **Wiser Smoke Alarm 230 V** (referred to as **device**) is designed to detect smoke generated by fire and heat caused by rapid increase in temperature. It contains a backup battery for operation when the power supply is disconnected. It sends notifications via the Wiser app when connected to the Wiser system.

1 Package contents

- A Wiser Smoke Alarm 230 V
- B Mounting base
- C 2 Screws (M3.5 × 20 mm), 2 wall plugs
- D Primary label
- E Installation instructions
- F Dust cover

2 Operating elements

- A Status LED (Amber, Green and Red LED)
- B Standby LED (Red LED)
- C Test/Hush button
- D Power switch (Battery)

OFF/Auto: In this position the device is turned off. When the device is mounted on the mounting base, it turns on automatically. When it is removed, it turns off automatically.

- E Setup/Reset Button

3 Selecting the installation site

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE

- Do not install in garages, kitchens, bathrooms or any area with high levels of moisture, dirt or insects.
- Do not remove the dust cover until all construction work is completed. Construction dust and chemicals can cause malfunction and false alarms.
- Install more than 0.3 m away from light source and 1 m away from air conditioners/heater vents and fans, electrical sources, appliances and fittings.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

The device can be installed on:

- a. Flat ceiling
- b. Inclined ceiling
- c. Wall

4 Setup wireless connection without Wiser Hub

The smoke alarms (devices) can be connected to each other via RF connections even without a Wiser Hub. Read the following steps before starting the interconnection.

- (1) Turn the power switch to ON position on all devices.
- (2) Identify a device and mark it as Primary with the label supplied. Other devices are considered as Secondary.
- (3) Short press the Test/Hush button 3 times within 2 s on the primary device. The Standby LED turns on for 30 s once it is in pairing mode.
- (4) Identify a secondary device and short press the Test/Hush button 3 times within 2 s. The Standby LED blinks 3 times on both primary and secondary devices indicating successful RF connection. Then on the primary device the Standby LED again turns on for 30 s.
- (5) Repeat step 4 on all secondary devices.

To exit from pairing mode, short press (< 0,5 s) the Test/Hush button 3 times on the Primary device. The Standby LED turns off indicating that the Primary device is not in pairing mode.

5 Connecting to Wiser Hub

Short press the setup/reset button 3 times, the status LED blinks amber. Then add the device in the Wiser app by following the instructions in the app. When multiple devices are paired to the Wiser Hub, wireless connection between the devices is created automatically.

6 Installing the device

⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Make sure that the terminal connection area does not come in contact with the metallic parts of any device installed in the same location.
- When working on the device, always disconnect the device from the power supply.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ WARNING

EQUIPMENT INSTALLATION HAZARD

- All interconnected smoke alarms must be supplied from the same circuit.
 - A common Neutral must be used for the Interconnect to operate.
 - DO NOT connect Live or Neutral wire to terminal D.
 - Max 40 smoke alarms can be interconnected.
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.**

Connection elements

- A** Active terminal
- B** Neutral terminal
- C** Earth terminal
- D** Wired interconnection terminal

Installing

- (1) Open the terminal cover on the mounting base with a flat-headed screwdriver.
- (2) Connect wires to the mounting base terminals according to the connection diagram and then close the terminal cover.
- (3) Install the mounting base on the wall or ceiling and make sure that the center line on the mounting base is parallel to the wall. Fasten the screws in one of the opposite mounting holes as per the mapping below.
(a - a), or (b - b), or (c - c)
- (4) Prerequisite for installation:
For prewired ceiling, install the device on the mounting base without modification.
For surface mounted cable, remove the cut out on the side of the device and then install it on the mounting base.
- (5) Position the device on the mounting base. Make sure that the arrows on the device and mounting base are aligned.
- (6) Rotate the device clockwise until it locks onto the mounting base.

NOTE: Make sure that the device is parallel to the wall, otherwise rotate and adjust it to +/- 10°.

Turn on the power supply and make sure that the green LED glows on the device which indicates that the device is powered by mains power supply.

7 Set up wired connection and combination of wired and wireless connection

NOTE: A wireless connection saves wires and cables. If the devices are connected only via wires, then no additional configuration is required.

Make sure that the wireless connection is established in all the devices before setting up a combined wired and wireless connection between the devices, for more information refer to "4 Setup wireless connection without Wisier Hub"

8 Removing a device from the mounting base

- (1) Rotate the device anti-clockwise to the end position.
- (2) Insert a flat-headed screwdriver into the small opening of the device further to unlock it from the mounting base.
- (3) Hold the screwdriver into the small opening and then rotate the device anti-clockwise to pull it off from the mounting base.

9 Disconnecting a secondary device from RF interconnection

NOTE: Remove a secondary device from the mounting base see "8 Removing a device from the mounting base".

Do not remove the Primary device.

Read the following steps before disconnecting a secondary device:

- (1) Make sure that the power switch is in OFF/AUTO position.
- (2) Press and hold the Test/Hush button and simultaneously turn the power switch to ON position. The Standby LED turns on for 3 s.
- (3) Continue to hold the Test/Hush button until the Standby LED turns off. Then release the Test/Hush button.
- (4) Short press the Test/Hush button when the Standby LED is again turned on for 3 s. The Standby LED blinks until 5 s, indicating that the RF is disconnected. Then the Status LED blinks green 7 times indicating that the power is resuming.

NOTE: After disconnecting from RF interconnection, turn the power switch to OFF/AUTO position.

10 Operating the device

⚠ CAUTION

DO NOT USE OPEN FLAME

- Do not use an open flame of any type to test a device.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

- a. Testing the device

NOTE: Test the device once in a month to ensure proper operation.

- Press the Test/Hush button on each device for more than 3 s until an alarm goes off. If the test alarm does not go off, then the device is not connected to power supply.

- b. Testing all interconnected devices by one operation

- Select any interconnected device.
- Press and hold the Test/Hush button for more than 18 s until an alarm goes off on all interconnected devices. If there is no alarm triggered on the interconnected devices, make sure that the wireless interconnection setup is correct. Also the distance between each device is within the specification.

NOTE: The triggered alarm on the interconnected devices remains for a longer time even if you release the Test/Hush button.

- c. Silencing the device

Hush feature

- During an alarm event, identify the device(s) which is/are blinking Red LEDs then short press the Test/Hush button on the device to stop the alarm.

NOTE: The device is still sensitive to high temperature when smoke alarming is hushed. Later the device resumes to normal operation. During this hush time, the Standby LED blinks once every 8 s.

- In an interconnected group, if more than one device has a blinking Red LEDs and active alarm, short press the Test/Hush button on all devices. All interconnected devices stops alarm within 5 to 10 s.

Temporary disablement

- To temporarily disable the smoke detection in a device, short press the Test/Hush button once when the device is in Standby mode. The specific device will not be sensitive to smoke for 10 minutes. During this mode the Standby LED blinks once every 8 s.
- d. Snoozing the device alerts

Low battery

When the battery is low, the Standby LED blinks and 1 beep occurs every 48 s. You can snooze the low battery indication for 10 hours by short pressing the Test/Hush button.

NOTE: The user must replace the device within 30 days from the first alert.

Fault detection

When a fault is detected in the device, the Standby LED blinks and 2 beeps occurs every 48 s. You can snooze the indication for 10 hours by short pressing the Test/Hush button.

Alarm memory

In an interconnected group, the Standby LED on the triggered device blinks once every 2 s till 72 hours after the alarm has stopped. This allows you to identify the device that was triggered.

Short press the Test/Hush button once to snooze the blinking LED for 10 hours.

11 Reading the full Device User Guide online

Scan the QR code for your platform and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and pairing the device with a Wisier-system.

Standby LED and alarming sound indications

Operating mode	Standby LED	Alarming Sound	Duration	
Normal mode / Standby mode	Blinks every 48 s	OFF	—	
ALARM MODE	Local alarm	Blinks every 1 s	3 beeps every 4 s	
	Interconnected alarm	OFF	3 beeps every 4 s	
Test mode	1 blink every 1 s	3 beeps every 4 s	Until Test/Hush button is released	
Wireless interconnection test	OFF	Continuous 3 beeps every 4 s	25 s	
Hush mode	Blinks every 8 s	OFF	10 min	
Low battery mode	Blinks every 48 s	1 beep every 48 s	End of life: replace the device	
Fault mode	2 blinks every 48 s	2 beeps every 48 s	Until the detected fault is cleared	
SNOOZE MODE	Low battery	Blinks every 24 s	OFF	10 hrs
	Fault	2 blinks every 24 s	OFF	10 hrs
	Alarm memory	Blinks every 48 s	OFF	10 hrs

Troubleshooting

Issue	Resolution/Action
The device does not produce an alarm sound when tested.	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure that the device is installed correctly. If you are unsure then remove and reinstall the device (Refer to "Installing the device").2. Press Test/Hush button until an alarm sound is produced. Do not press consecutively.3. If the problem persists or if you have questions about the warranty, contact customer care center.
The device beeps and Standby LED blinks every 48 s.	Battery may be low or drained. <ol style="list-style-type: none">1. Replace the device.
The device beeps twice and Standby LED blinks every 48 s.	<ol style="list-style-type: none">1. Clean the device. Refer to Maintenance section.2. If the problem persists or if you have questions about the warranty, contact customer care center.
The device produces an alarm sound unexpectedly without smoke or steam or high temperature.	<ol style="list-style-type: none">1. Identify the triggered device, indicated by a blinking Standby LED and 3 beeps every 4 s.2. Press Test/Hush button to pause the alarm sound. Then the interconnected device stops alarming within 10 s.3. Clean the device. Refer to Maintenance section.4. Reinstall the device and test.5. If the problem persists or if you have questions about the warranty, contact customer care center. <p>NOTE: After an alarm event, the triggered device is the one that has Standby LED blinking every 2 s. Identify the device and follow steps 3 to 5.</p>

Maintenance

It is recommended that the device is inspected monthly to ensure it is free from dirt, dust and insects. The alarm can be vacuumed or brushed with a soft brush to remove dust, dirt or kitchen grease that has accumulated. Apply a small amount of insect surface spray to a cloth and wipe around alarm(s) every 3-6 months to mitigate insect ingress.

NOTE: Always test the device after cleaning.

NOTICE

EQUIPMENT MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Test the device regularly to ensure it works properly and the battery is in good condition.
- Replace the device after 10 years from the date of manufacturing.
- Do not open the device casing or repair yourself. There are no serviceable parts inside.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Technical data

Power supply	110 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Backup battery life	10 years
Operating current	≤40 mA
Sensing type	Photoelectric. This alarm contains NO radioactive material.
Operating temperature	0 °C ... 45 °C
Ambient humidity	5% ... 95%
Cable interconnection	Max. 40 devices, up to 150 m
Wireless interconnection	RF+Zigbee, max. 40 devices in one network
Terminal provisions	Active, Neutral, Earth and Interconnect terminals, each accommodates 2 × 1.5 mm ² or 1 × 2.5 mm ²
Operating frequency	Zigbee: 2405 ... 2480 MHz RF: 868 MHz
Wireless Range	40m indoor line of sight
Horn Level	85 dB at 3 m
Mounting Type	Mounting on ceiling and wall only
Dimensions (H × W × D)	115 × 115 × 46 mm
Standard	EN 14604: 2005 + AC: 2008
Certification	Zigbee 3.0 certified



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on:

- go2se.com/ref=CCT599501

Trademarks

- Wisier™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Zigbee® is a registered trademark of the Connectivity Standards Alliance.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

General Cybersecurity Information

Scan this code to access the Schneider Electric Cybersecurity Portal:

se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.


se.com/contact




1116-CPR-176

DOP1000024

EN 14604: 2005 + AC: 2008



CCT599501



- kiinteisiin sähköverkkoihin yhdistäminen
- yhdistäminen useisiin sähkölaitteisiin
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



ILMOITUS
LAITTEEN ASENNUKSEEN LIITTYVÄ VAARA
• Käytä tuotetta aina sille määriteltyjen teknisten tietojen mukaisesti.
• Säilytä asennusohjeet tuotteen käyttöäin ajan.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

VAROITUS
SULJETUN PARISTON VAARA
• Älä lataa, pura tai polta paristoa.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai laitevaurioita.

ILMOITUS
LAITEVAURIO
• Älä asenna autotalleihin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin tai millegään alueelle, jossa on runsaasti kosteutta, likaa tai hyönteisiä.
• Älä poista pölysuojusta, ennen kuin kaikki rakennustyöt on tehty. Rakennuspöly ja -kemikaalit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vääriä hälytyksiä.
• Asenna yli 0,3 metrin etäisyydelle valonlähteestä ja 1 metrin päähän ilmastointilaitteista/ lämmittimistä ja tuulettimista, sähköisistä lähteistä, laitteista ja kalusteista.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

1	Paketin sisältö
A	Wiser palovaroitin 230 V
B	Asennusalusta
C	2 ruuvia (M3.5 × 20 mm), 2 seinätulppaa
D	Ensisijainen etiketti
E	Asennusohjeet
F	Pölysuoja

2	Käyttölaitteet
A	Tila-LED (keltainen, vihreä ja punainen LED)
B	Valmiustilan LED-valo (punainen LED)
C	Testi-/hiljennyspainike
D	Virtakytkin (paristo)
POIS/automaattinen:	Tässä asennossa laite kytketään pois päältä. Kun laite on asennettu asennusalustaan, se käynnistyy automaattisesti. Kun se poistetaan, se sammuu automaattisesti.
E	Asetus/nollaus-painike

3	Asennuspaikan valitsemisen
ILMOITUS	
LAITEVAURIO	
• Älä asenna autotalleihin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin tai millegään alueelle, jossa on runsaasti kosteutta, likaa tai hyönteisiä.	
• Älä poista pölysuojusta, ennen kuin kaikki rakennustyöt on tehty. Rakennuspöly ja -kemikaalit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vääriä hälytyksiä.	
• Asenna yli 0,3 metrin etäisyydelle valonlähteestä ja 1 metrin päähän ilmastointilaitteista/ lämmittimistä ja tuulettimista, sähköisistä lähteistä, laitteista ja kalusteista.	
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.	

Laitteen voi asentaa:
a. Tasaiselle katolle
b. Kaltevalle katolle
c. Seinälle

4	Langattoman yhteyden määrittäminen ilman Wiser-keskusyksikköä
Palovaroittimet (laitteet) voidaan kytkeä toisiinsa RF-liitäntöjen kautta jopa ilman Wiser-keskusyksikköä. Lue seuraavat vaiheet ennen yhteenkytkemisen aloittamista.	
(1)	Laita kaikkien laitteiden virtakytkin ON-asentoon.
(2)	Tunnista laite ja merkitse se ensisijaiseksi laitteeksi toimitetulla etiketillä. Muita laitteita pidetään toissijaisina.
(3)	Paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti kolme kertaa kahden sekunnin kuluessa ensisijaisella laitteella. Valmiustilan LED-valo syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun se on pariliitostilassa.
(4)	Määritä toissijainen laite ja paina lyhyesti testi/hiljennyspainiketta kolme kertaa kahden sekunnin kuluessa. Valmiustilan LED viikkuu kolme kertaa sekä ensi- että toissijaisissa laitteissa osoittaen onnistuneen RF-yhteyden. Sitten ensisijaisen laitteen valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen 30 sekunnin ajaksi.

(5)	Toista vaihe 4 kaikissa toissijaisissa laitteissa. Poistu pariliitostilasta painamalla lyhyesti (< 0,5 s) ensisijaisen laitteen testi/hiljennyspainiketta kolme kertaa. Valmiustilan LED-valo sammuu ja ilmaisee, että ensisijainen laite ei ole pariliitostilassa.
------------	---

5	Yhteyden muodostaminen Wiser-keskusyksikköön
Paina Asetus/nollaus-painiketta lyhyesti kolme kertaa, tilan LED-merkkivalo vilkkuu keltaisena. Lisää laite sitten Wiser-sovellukseen sovelluksen ohjeiden mukaisesti.	
Kun useita laitteita pariliitetään Wiser-keskusyksikköön, laitteiden välinen langaton yhteys luodaan automaattisesti.	

6	Laitteen asentaminen
VAARA	
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA	
• Varmista, ettei liittimien alue joudu kosketuksiin minkään samaan paikkaan asennetun laitteen metallisten osien kanssa.	
• Kun työskentelet laitteella, irrota laite aina virtalähteestä.	
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.	

VAROITUS
LAITTEEN ASENNUKSEEN LIITTYVÄ VAARA
• Kaikki toisiinsa yhteydessä olevat palovaroittimet on syötettävä samasta piiristä.
• Yhteenkytkennän toimiminen edellyttää yhteisen nollaliittimen käyttöä.
• ÄLÄ kytke jännitteistä johtoa tai nollajohtoa liittimeen D .
• Enintään 40 palovaroitinta voidaan yhteenkytkeä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, vakavan vamman tai laitevaurioita.

Liitäntäelementit	
A	Aktiivinen liitin
B	Nollaliitin
C	Maadoitusliitin
D	Langallinen liitäntäpäätte

Asentaminen	
(1)	Avaa liittinotelon kansi asennusalustalla tasapäisellä ruuvimeisselillä.
(2)	Kytke johdot asennusalustan liitäntöihin kytkentäkaavion mukaisesti ja sulje liittinotelon kansi.
(3)	Asenna asennusalusta seinälle tai kattoon ja varmista, että asennusalustan keskiviiva on yhdensuuntainen seinän kanssa. Kiinnitä ruuvit yhteen vastakkaisista kiinnitysrei'istä alla olevan kuvan mukaisesti.
	(a - a) tai (b - b) tai (c - c)
(4)	Asennuksen edellytykset: <p>Jos johdot on vedetty jo kattoon, asenna laite asennusalustaan ilman muokkauksia. Kun kyseessä on pinta-asennettava kaapeli, poista leikkattu osa laitteen sivulta ja asenna se asennusalustaan.</p>
(5)	Aseta laite asennusalustalle. Varmista, että laitteen ja asennusalustan nuolet on kohdistettu.
(6)	Kierrä laitetta myötöpäivään, kunnes se lukittuu asennusalustalle.

HUOMAUTUS: Varmista, että laite on yhdensuuntainen seinän kanssa, muutoin kierrä ja säädä sitä +/-10°.

Kytke virtalähde päälle ja varmista, että laitteessa palaa vihreä LED-valo, joka osoittaa, että laite saa virtaa sähköverkosta.

7	Langallisen yhteyden sekä langallisen ja langattoman yhdistelmäyhteyden määrittäminen
HUOMAUTUS:	Langaton yhteys säästää johtoja ja kaapeleita. Jos laitteet on liitetty vain johtojen avulla, lisämäärytyksiä ei tarvita. Varmista, että langaton yhteys on muodostettu kaikissa laitteissa, ennen kuin määrität langallisen ja langattoman yhdistelmäyhteyden laitteiden välille. Lisätietoja on kohdassa 4 Langattoman yhteyden määrittäminen ilman Wiser-keskusyksikköä

8	Laitteen poistaminen asennusalustasta
(1)	Kierrä laitetta vastapäivään loppuasentoon.
(2)	Aseta tasapäinen ruuvimeisseli laitteen pieneen aukkoon lukituksen avaamiseksi asennusalustasta.
(3)	Pidä ruuvimeisseliä pienessä aukossa ja kierrä sitten laitetta vastapäivään vetääksesi sen irti asennusalustasta.

9	Toissijaisen laitteen yhteyden katkaisemisen RF-yhteenkytkennästä
----------	--

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja toissijaisen laitteen poistamisesta asennusalustasta **8** Laitteen poistaminen asennusalustasta. Älä poista ensisijaista laitetta.

Lue seuraavat vaiheet ennen kuin katkaiset toissijaisen laitteen yhteyden:

(1)	Varmista, että virtakytkin on OFF/AUTO-asennossa.
(2)	Pidä testi/hiljennyspainiketta painettuna ja käännä samanaikaisesti virtakytkin ON-asentoon. Valmiustilan LED-valo syttyy kolmeksi sekunniksi.
(3)	Pidä testi/hiljennyspainiketta painettuna, kunnes valmiustilan LED-valo sammuu. Vapauta sitten testi/hiljennyspainike.
(4)	Paina testi/hiljennyspainiketta lyhyesti, kun valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen kolmeksi sekunniksi. Valmiustilan LED-valo vilkkuu viiden sekunnin ajan, mikä ilmaisee, että RF-yhteys on katkaistu. Sitten tila-LED vilkkuu vihreänä seitsemän kertaa osoittaen, että virta on palaamassa.

HUOMAUTUS: Kun olet katkaissut RF-yhteenkytkennän, käännä virtakytkin **OFF/AUTO**-asentoon.

10	Laitteen käyttäminen
HUOMIO	
ÄLÄ KÄYTÄ AVOTULTA	
• Älä käytä minkään tyyppistä avotulta laitteen testaamiseen.	
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.	

a.	Laitteen testaaminen
HUOMAUTUS:	Testaa laite kerran kuukaudessa ja varmista, että se toimii oikein.
•	Paina kunkin laitteen testi/hiljennyspainiketta yli kolme sekuntia, kunnes hälytys sammuu. Jos testihälytys ei sammu, laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen.
b.	Kaikkien toisiinsa yhdistettyjen laitteiden testaaminen yhdellä toiminnolla
•	Valitse mikä tahansa yhdistetty laite.
•	Paina testi/hiljennyspainiketta yli 18 sekuntia, kunnes hälytys sammuu kaikissa toisiinsa yhteydessä olevissa laitteissa. Jos yhteenkytketyissä laitteissa ei ole hälytystä, varmista, että langaton yhteenkytkentä on määritetty oikein. Myös kunkin laitteen välinen etäisyys on määritysten mukainen.

HUOMAUTUS: Yhdistettyjen laitteiden laukaistu hälytys pysyy pidempään, vaikka vapautat testi/hiljennyspainikkeen.

- Laitteen hiljentäminen

Vaiennusominaisuus

- Tunnista hälytystapahtuman aikana laite, jonka punaiset LED-valot vilkkuvat. Lopeta hälytys painamalla laitteen Testi/hiljennys-painiketta.

HUOMAUTUS: Laite on edelleen herkkä korkealle lämpötilalle, kun palovaroitin on vaimennettu. Myöhemmin laite jatkaa normaalia toimintaa. Vaiennusajan aikana valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdeksan sekunnin välein.

- Jos useammassa kuin yhdessä laitteessa on vilkkuva punainen LED-valo ja aktiivinen hälytys, paina lyhyesti kaikkien laitteiden testi/hiljennyspainiketta. Kaikki toisiinsa yhteydessä olevat laitteet pysäyttävät hälytyksen 5–10 sekunnin kuluessa.

Väliaikainen käytöstä poistaminen

- Jos haluat tilapäisesti poistaa käytöstä laitteen savuntunnistuksen, paina laite on valmiustilassa. Kyseinen laite ei ole herkkä savulle 10 minuutin ajan. Tämän tilan aikana valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdeksan sekunnin välein.

- Laitehälytysten torkuttaminen

Pariston varaus vähissä

Kun pariston virta on vähissä, valmiustilan LED-valo vilkkuu ja kuuluu yksi äänimerkki 48 sekunnin välein. Voit torkuttaa pariston alhaisen varauksen ilmaisimen 10 tunniksi painamalla testi/hiljennys-painiketta lyhyesti.

HUOMAUTUS: Käyttäjän on vaihdettava laite 30 päivän kuluessa ensimmäisestä hälytyksestä.

Vikojen tunnistaminen

Kun laitteessa havaitaan vika, valmiustilan LED-valo vilkkuu ja kuuluu kaksi äänimerkkiä 48 sekunnin välein. Voit torkuttaa ilmaisimen 10 tunniksi painamalla testi/hiljennys-painiketta lyhyesti.

Hälytysmuisti

Yhteenkytketyssä ryhmässä laukaistun laitteen valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdessa sekunnissa 72 tuntia hälytyksen päättymisestä. Näin voit tunnistaa laukaistun laitteen.

Torkuta vilkkuva LED-valo 10 tunniksi painamalla testi/hiljennys-painiketta lyhyesti.

11	Laitteen koko käyttöoppaan lukeminen verkossa
Skannaa QR-koodi alustallesi ja vaiitse kieli, jotta saat kaikki tiedot laitteesta, mukaan lukien laitteen käyttö, määrittys ja laitteen pariliittäminen Wiser-järjestelmään.	

Valmiustilan LED-valo ja hälytyksen ääni-merkit				
Toimintatila	Valmius-tilan LED-valo	Hälytysääni	Kesto	
Normaalitila/ valmiustila	Vilkkuu 48 sekunnin välein	POIS	—	
HÄLYTYSTILA	Paikallinen hälytys	Vilkkuu yhden sekunnin välein	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	—
	Yhteenkytkentähälytys	POIS	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	—
Testitila	Vilkkuu kerran yhden sekunnin välein	Kolme piippausta neljän sekunnin välein	Kunnes testi/hiljennyspainike vapautetaan	
Langattoman yhteenkytkennän testaus	POIS	Jatkuvana kolme piippausta neljän sekunnin välein		25 s
Hiljennetty tila	Vilkkuu kahdeksan sekunnin välein	POIS		10 min
Pariston varaus vähissä -tila	Vilkkuu 48 sekunnin välein	Yksi piippaus 48 sekunnin välein	Käyttöäin loppu: vaihda laite	
Vikatila	Vilkkuu kahdesti 48 sekunnin välein	Kaksi piippausta 48 sekunnin välein	Kunnes havaittu vika on ratkaistu	
TORKUTUSTILA	Pariston varaus vähissä	Vilkkuu 24 sekunnin välein	POIS	10 tuntia
	Vika	Vilkkuu kahdesti 24 sekunnin välein	POIS	10 tuntia
	Hälytysmuisti	Vilkkuu 48 sekunnin välein	POIS	10 tuntia

Vianetsintä	
Ongelma	Ratkaisu/toimenpide
	1. Varmista, että laite on asennettu oikein. Jos olet epävarma, poista laite ja asenna se uudelleen (katso kohta Laitteen asentaminen).
Laite ei tuota hälytysääntä testattaessa.	2. Paina testi/hiljennyspainiketta, kunnes kuuluu hälytysääni. Älä paina peräkäisesti.
	3. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laite piippaa ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein	Paristovirta voi olla matala tai kokonaan loppu. <ol style="list-style-type: none">Vaihda laite.
---	--

Laite piippaa kahdesti ja valmiustilan LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein	<ol style="list-style-type: none">Puhdista laite. Katso lisätietoja Huoltamisen-osiosta. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
--	--

Laite tuottaa hälytysääntä odottamatta ilman savua tai höyryä tai korkeaa lämpötilaa.	<ol style="list-style-type: none">Tunnista lauennut laite valmiustilan vilkkuvan LED-valon ja neljän sekunnin välein kuuluvan kolmen piippauksen avulla. Keskeytä hälytysääni painamalla testi/hiljennys-painiketta. Sitten yhteenkytketty laite lopettaa hälytyksen 10 sekunnin kuluessa. Puhdista laite. Katso lisätietoja Huoltamisen-osiosta. Asenna laite uudelleen ja testaa. Jos ongelma jatkuu tai sinulla on kysymyksiä koskien takuuta, ota yhteyttä asiakaspalveluun. <p>HUOMAUTUS: Lauennut laite on hälytystapahtuman jälkeen laite, jossa valmiustilan LED-valo vilkkuu 2 sekunnin välein. Tunnista laite ja noudata vaiheita 3–5.</p>
---	---

ILMOITUS


Huoltaminen

On suositeltavaa, että laite tarkastetaan kuukausittain, ettei siinä ole likaa, pölyä tai hyönteisiä. Palovaroitin voidaan imuroida tai harjata pehmeällä harjalla pölyn, lian tai keittiörasvan poistoinetta ja pyyhi palovaroittimet noin 3–6 kuukauden välein hyönteisten määrän vähentämiseksi.

HUOMAUTUS: Testaa laite aina puhdistuksen jälkeen.

ILMOITUS
LAITTEEN HUOLTO-OHJEET
• Testaa laite säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein ja että paristo on hyvässä kunnossa.
• Vaihda laite 10 vuoden kuluttua valmistuspäivästä.
• Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa sitä itse. Sisällä ei ole huollettavia osia.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Tekniset tiedot	
Virtalähde	110–240 V AC, 50/60 Hz
Vara-pariston käyttöikä	10 vuotta
Käyttövirta	≤ 40 mA
Tunnistustyyppi	Valosähköinen. Tämä hälytin EI sisällä radioaktiivisia aineita.
Käyttölämpötila	0–45 °C
Ympäristön kosteus	5–95 %
Kaapeleiden yhteenkytkeminen	Enintään 40 laitetta, enintään 150 m
Langaton yhteenkytkeminen	RF+Zigbee, yhdessä verkossa enintään 40 laitetta
Liittimiä koskevat määräykset	Aktiivinen, neutraaliilitin, maadoitusliitin ja liitäntäpäätteet, jokaiseen mahtuu 2 × 1,5 mm² tai 1 × 2,5 mm²
Toimintataajuus	Zigbee: 2405–2480 MHz <p>RF: 868 MHz</p>
Langaton alue	40 metrin näköetäisyys sisällä
Äänimerkin voimakkuus	85 dB kolmessa metrissä
Asennustyyppi	Asennus vain kattoon ja seinään
Mitat (K × L × S)	115 × 115 × 46 mm
Vakio	EN 14604: 2005 + AC: 2008
Sertifiointi	Zigbee 3.0 -sertifioitu

	Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojlee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.
---	--

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries SAS täten vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIODIAGNOSTIIVIN 2014/53/ EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata seuraavasta osoitteesta:

- go2se.com/ref=CCT599501

Tavaramerkit

- Wiser™ on Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyhtiöiden tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Yleiset kyberturvallisuustiedot
Skannaa tämä koodi ja käytä Schneider Electricin kyberturvallisuusportaalia: se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp


Schneider Electric Industries SAS

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä maakohtaiseen asiakaspalveluun. se.com/contact

CE ²³
1116-CPR-176
DOP1000024
EN 14604: 2005 + AC: 2008

SV Wiser Brandvarnare 230V

⚠ ⚠ FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR <p>Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none">Anslutning till installationsnät Anslutning till flera elektriska enheter Dragning av elkablar Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
UTRUSTNING MED INSTALLATIONSRIKSK <ul style="list-style-type: none">Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska specifikationerna. Behåll installationsanvisningarna under hela produktens livslängd. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.
⚠ VARNING
RISK HOS FÖRSLUTET BATTERI <ul style="list-style-type: none">Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

⚠ VARNING
RISK HOS FÖRSLUTET BATTERI <ul style="list-style-type: none">Batteriet får inte laddas, demonteras eller eldas upp. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

Om den här produkten

Wiser Brandvarnare 230 V (nedan kallad **enhet**) är utformad för att detektera rök som genereras av brand och värme som orsakas av snabb temperaturökning. Den innehåller ett reservbatteri för drift när strömförsörjningen är bortkopplad. Den skickar meddelanden via Wiser-appen när den är ansluten till Wiser-systemet.

1 Förpackningens innehåll

- A Wiser Brandvarnare 230V
- B Fästplatta
- C 2 skruvar (M3,5 × 20 mm), 2 väggkontakter
- D Primär etikett
- E Installationsanvisningar
- F Dammskydd

2 Manöverelement

- A Statuslysdiod (gul, grön och röd lysdiod)
- B Standby-indikator (röd indikator)
- C Test/tyst-knapp
- D Strömbrytare (batteri)

AV/Auto: I detta läge är enheten avstängd. När enheten monteras på monteringsbasen slås den på automatiskt. När den tas bort stängs den av automatiskt.

- E Knapp för inställning/återställning

3 Val av installationsplats

⚠ OBSERVERA
SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN <ul style="list-style-type: none">Får ej installeras i garage, kök, badrum eller andra utrymmen med hög nivå av fukt, smuts eller insekter. Ta inte bort dammskyddet förrän allt byggnadsarbete är slutfört. Damm och kemikalier från byggarbete kan orsaka fel och falsklarm. Installera mer än 0,3 m från ljuskällan och 1 m från luftkonditionering/värmepumpar, ventilationsöppningar, elkällor, utrustning och tillbehör. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

Enheten kan installeras på:

- Platt tak
- Tak som lutar
- Vägg

4 Konfigurera trådlös anslutning utan Wiser-hubben

Röklarmen (enheterna) kan anslutas till varandra via RF-anslutningar även utan Wiser Gateway. Läs följande steg innan du startar sammankopplingen.

- Vrid strömbrytaren till PÅ-läge på alla enheter.
- Identifiera en enhet och markera den som primär med etiketten som medföljer. Andra enheter betraktas som sekundära.
- Tryck kort på test/tyst-knappen 3 gånger inom 2 s på den primära enheten. Standby-indikatorn tänds i 30 s när den är i parkopplingsläge.
- Identifiera en sekundär slavenhet och tryck snabbt på test/tyst-knappen 3 gånger inom 2 s. Standby-indikatorn blinkar 3 gånger på både primära och sekundära enheter, vilket indikerar en fungerande RF-anslutning. På den primära enheten tänds lysdioden för viloläge igen i 30 s.
- Upprepa steg 4 på alla sekundära enheter.

Om du vill avsluta parkopplingsläget trycker du snabbt på (< 0.5 s) test/tyst-knappen 3 gånger på den primära enheten. Standby-indikatorn släcks och anger att den primära enheten inte är i parkopplingsläge.

5 Ansluta till Wiser-hubben

Tryck kort på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger så blinkar statuslampan gult. Lägg sedan till enheten i Wiser by SE-appen genom att följa instruktionerna i appen.

När flera enheter parkopplas till Wiser-hubben skapas den trådlösa anslutningen mellan enheterna automatiskt.

6 Installera enheten

⚠ ⚠ FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att området kring anslutningarna inte kommer i kontakt med metalldelarna i någon enhet som är installerad på samma plats. När du arbetar på enheten ska du alltid koppla från enheten från strömförsörjningen. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kommer att leda till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ VARNING
UTRUSTNING MED INSTALLATIONSRIKSK <ul style="list-style-type: none">Alla sammankopplade röklarm måste försörjas från samma krets. En gemensam neutral linje måste användas för att Interconnect ska fungera. Anslut INTE fas- eller neutralledaren till plint D. Max 40 röklarm kan kopplas samman. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

Anslutningselement

- A Aktiv plint
- B Neutralplint
- C Jordplint
- D Trådbunden anslutningsplint

Installation

- Öppna terminalkåpan på monteringsbasen med en skruvmejsel med platta huvuden.
- Anslut ledningarna till monteringsbasterminalerna enligt anslutningsschemat och stäng sedan terminalhöljet.
- Installera monteringsbasen på väggen eller i taket och se till att centrumlinjen på monteringsbasen är parallell med väggen. Fäst skruvarna i ett av de motsatta monteringshålen enligt avbildningen nedan.

(a - a) eller (b - b), eller (c - c)
- Förutsättningar för installation:

För förträdat tak installerar du enheten på monteringsbasen utan att ändra den.

För ytmonterad kabel tar du bort klippet på sidan av enheten och installerar det sedan på monteringsbasen.
- Placera enheten på fästplattan. Se till att pilarna på enheten och monteringsbasen är justerade.
- Vrid enheten medurs tills den läses på fästplattan.

OBS: Se till att enheten är parallell med väggen, annars roterar du och justerar den till +/- 10°.

Slå på strömförsörjningen och se till att den gröna lysdioden lyser på enheten som indikerar att enheten drivs av nätströmmen.

7 Konfigurera kabelanslutning och kombination av kabelanslutning och trådlös anslutning

OBS: En trådlös anslutning sparar sladdar och kablar. Om enheterna endast är anslutna via kablar krävs ingen ytterligare konfiguration.

Se till att den trådlösa anslutningen är upprättad i alla enheter innan du konfigurerar en kombinerad trådbunden och trådlös anslutning mellan enheterna. Mer information finns i ⓘ Konfigurera trådlös anslutning utan Wiser-hubb".

8 Ta bort en enhet från monteringsbasen

- Rotera enheten moturs till slutläget.
- För in en skruvmejsel med platt yta i enhetens lilla öppning för att låsa upp den från monteringsbasen.
- Håll skruvmejseln i den lilla öppningen och vrid sedan enheten moturs för att dra av den från fästplattan.

9 Koppla bort en sekundär enhet från RF-anslutningen

OBS: Ta bort en sekundär enhet från monteringsbasen, se ⓘ Ta bort en enhet från monteringsbasen". Ta inte bort den primära enheten.

Läs följande steg innan du kopplar bort en sekundär enhet:

- Se till att strömbrytaren är i läget AV/AUTO.
- Tryck och håll in Test/Hush-knappen och vrid samtidigt strömbrytaren till läge PÅ. Standby-indikatorn tänds i 3 s.
- Fortsätt hålla in Test/Hush-knappen tills standby-indikatorn släcks. Släpp sedan test/tyst-knappen.
- Tryck kort på test/tyst-knappen när standby-indikatorn tänds igen i 3 s. Standby-indikatorn blinkar under 5 s, vilket indikerar att RF är frånkopplad. Statuslysdioden blinkar grönt 7 gånger och anger att strömmen fortsätter.

OBS: Efter frånkoppling från RF-sammankoppling ställer du strömbrytaren i läget **AV/AUTO**.

10 Manövrering av enheten

⚠ FÖRSIKTIGHET
ANVÄND INTE ÖPPEN LAGA <ul style="list-style-type: none">Använd inte en öppen låga av något slag för att testa en enhet. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

- Testa enheten

OBS: Testa enheten en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.

- Tryck på test/tyst-knappen på varje enhet i mer än 3 s tills ett larm utlöses. Om testlarmet inte utlöses är enheten inte ansluten till strömförsörjningen.

- Testa alla sammankopplade enheter genom en åtgärd

- Markera en sammankopplad enhet.
- Tryck och håll in test/tyst-knappen i mer än 18 s tills ett larm utlöses på alla sammankopplade enheter. Om inget larm utlöses på de sammankopplade enheterna ska du se till att inställningarna för trådlös sammankoppling är korrekta. Avståndet mellan varje enhet ligger också inom specifikationerna.

OBS: Det utlösta larmet på de sammankopplade enheterna kvarstår en längre tid även om du släpper test/tyst-knappen.

- Avaktivera enhetens ljudsignaler

Tyst-funktion

- Vid ett larm identifierar du den eller de enheter som har blinkande röda lysdioder. Tryck sedan kort på test/tyst-knappen på enheten för att stoppa larmet.

OBS: Enheten är fortfarande känslig för hög temperatur när röklarm är skadade. Sedan återgår enheten till normal drift. Under den här tiden blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.

- Om mer än en enhet har en blinkande röd lysdiod och ett aktivt larm i en sammankopplad grupp trycker du på test/tyst-knappen på alla enheter. Alla sammankopplade enheter stoppar larm inom 5 till 10 sekunder.

Tillfällig avstängning

- För att tillfällig inaktivera rökdetekteringen i en enhet trycker du kort på test/tyst-knappen en gång när enheten är i standbyläge. Den specifika enhetens känslighet för rök avaktiveras under 10 minuter. Under det här läget blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.

- Snoozefunktion för enhetens notifieringar

Låg batterinivå

När batteriet är lågt blinkar standby-indikatorn och 1 signal ljuder var 48:e sekund. Du kan skjuta upp aviseringen om låg batterinivå i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen.

OBS: Användaren måste byta ut enheten inom 30 dagar från den första aviseringen.

Feldetektering

När ett fel upptäcks i enheten blinkar standby-indikatorn och 2 signaler ljuder var 48:e s. Du kan skjuta upp aviseringen i 10 timmar genom att trycka kort på test/tyst-knappen.

Larminne

I en sammankopplad grupp blinkar standby-indikatorn på den utlösta enheten en gång varannan sekund till 72 timmar efter att larmet har stoppats. Detta gör att du kan identifiera den enhet som utlöstes.

Tryck kort på test/tyst-knappen en gång för att skjuta upp den blinkande lysdioden i 10 timmar.

11 Läs hela bruksanvisningen till enheten online

Skanna QR-koden för din plattform och välj ditt språk för fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och parkoppling av enheten med ett Wiser-system.

Driftläge	Standby-indikator	Larmsignal	Varaktighet	
Normalläge/standbyläge	Blinkar 48 gånger i sekunden	AV	—	
LARMILÄGE	Lokalt larm	Blinkar 1 gång i sekunden	Piper 3 gånger var 4:e sekund	—
	Sammankopplat larm	AV	Piper 3 gånger var 4:e sekund	—
Testläge	Blinkar 1 gång i sekunden	Piper 3 gånger var 4:e sekund	Tills Test/Hush-knappen släpps	
Test av trådlös sammankoppling	AV	Kontinuerligt 3 pip var 4:e sekund	25 s	
Hush-läge	Blinkar 8 gånger i sekunden	AV	10 min	
Lågt batteriläge	Blinkar var 48:e sekund	Piper 1 gång var 48:e s	Slut på livslängd: Byt ut enheten	
Fel-läge	Blinkar 2 gånger var 48:e sekund	Piper 2 gånger var 48:e sekund	Tills det upptäckta felet åtgärdas	
UPPSKJUTNINGSLÄGE	Låg batterinivå	Blinkar 24 gånger i sekunden	AV	10 timmar
	Fel	Blinkar 2 gånger var 24:e sekund	AV	10 timmar
	Larminne	Blinkar 48 gånger i sekunden	AV	10 timmar

Problem	Lösning/åtgärd
	<ol style="list-style-type: none">Se till att enheten är korrekt installerad. Om du är osäker ska du ta bort och installera om enheten (se avsnittet "Installera enheten"). Tryck på Test/Hush-knappen tills en larmsignal hörs. Tryck inte flera gånger. Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

Enheten avger inget larmljud när den testas.

Enheten piper och standby-indikatorn blinkar var 48:e s.

Batteriet kan vara lågt eller helt slut.

- Byt ut enheten.

Enheten piper två gånger och standby-indikatorn blinkar var 48:e s.

- Rengör enheten. Se Underhåll avsnitt.
- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

- Identifiera den utlösta enheten, som indikeras med en blinkande standby-indikator och 3 pip var 4:e sekund.
- Tryck på Test/Hush-knappen för att pausa larmsignalen. Sedan upphör den sammankopplade enheten att larma inom 10 sekunder.
- Rengör enheten. Se Underhåll avsnitt.
- Installera om enheten och testa.
- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår eller om du har några frågor om garantin.

OBS: Efter en larmhändelse är den utlösta enheten den som har en standby-lysdiod som blinkar varannan sekund. Identifiera enheten och följ steg 3 till 5.

Enheten alstrar oväntat larmljud utan rök, ånga eller hög temperatur.


Underhåll

Det rekommenderas att enheten inspekteras varje månad för att säkerställa att den är fri från smuts, damm och insekter. Larmet kan dammsugas eller borstas med en mjuk borste för att avlägsna damm, smuts eller köksfett som har ackumulerats. Använd en liten mängd insektspray i en trasa och torka runt larm var tredje till var sjätte månad för att minska insektsinträngningar.

OBS: Testa alltid enheten efter rengöring.

⚠ OBSERVERA
UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR UTRUSTNING <ul style="list-style-type: none">Testa enheten regelbundet för att säkerställa att den fungerar korrekt och att batteriet är i gott skick. Byt ut enheten när 10 år har gått efter tillverkningsdatumet. Öppna inte enhetens hölje och utför inga reparationer själv. Det finns inga reservdelar inuti. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

Strömförsörjning	110–240 VAC, 50/60 Hz
Reservbatteriets livslängd	10 år
Driftström	≤40 mA
Avkänningstyp	Fotoelektrisk. Detta larm innehåller INGET radioaktivt material.
Drifttemperatur	-0 °C till 45 °C
Luftfuktighet	5 % till 95 %
Kabelsammankoppling	Max. 40 enheter, upp till 150 m
Trådlös sammankoppling	RF+Zigbee, max. 40 enheter i ett nätverk
Plintavsättningar	Aktiv, neutral, jord och Anslutningsklämmor, var och en inhyser 2 × 1,5 mm² eller 1 × 2,5 mm²
Användningsfrekvens	Zigbee: 2405–2480 MHz <p>RF: 868 MHz</p>
Trådlöst område	40 m synfält inomhus
Ljudnivå	85 dB vid 3 m
Monterings ­ typ	Endast montering i innetak och på vägg
Mått (H × B × D)	115 × 115 × 46 mm
Standard	EN 14604: 2005 + AC: 2008
Certifiering	Zigbee 3.0-certifierad

	Kassera enheten separerat från hushållsavfallet och på en återvinningsstation. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.
---	--

EU-försäkrän om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkrän om överensstämmelse kan laddas ned på:

- go2se.com/ref=CCT599501

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närtstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra märkesnamn och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Allmän information om cybersäkerhet

Skanna den här koden för att komma åt Schneider Electric Cybersecurity Portal: se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor. se.com/contact

	²³
1116-CPR-176	
DOP1000024	
EN 14604: 2005 + AC: 2008	