

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672709

发证日期: 2023年01月09日

有效期至: 2031年08月03日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司  
及注册地址 上海市普陀区绥德路629号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS  
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 SCHNEIDER ELECTRIC INDIA Pvt. Ltd  
及生产地址 SURVEY NO 215VILLAGE - GAGILLAPUR MEDAK ROADRANGAREDDY  
DISTRICTHYDERABAD - 500 043, (A.P.) INDIA

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
LC1E32..., LC1E38..., LC1E40B... ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672709

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1E32..., LC1E38..., LC1E40B...

Ui: 690V;Uimp:6kV;lth: 50A;

LC1E32...:

AC-3: Ue/ Ie: 220/230/32A, 380V/32A, 400/415V/32A, 440V/ 32A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230/32A, 380V/32A, 400/415V/32A, 440V/ 32A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230/26.7A, 380V/26.7A, 400/415V/26.7A,440V / 26.7A;

LC1E38...:

AC-3: Ue/ Ie: 220/230/38A, 380V/38A, 400/415V/38A, 440V / 38A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230/38A, 380V/38A, 400/415V/38A, 440V / 38A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230/31.7A, 380V/31.7A, 400/415V/31.7A, 440V/ 31.7A;

LC1E40B...:

AC-3: Ue/ Ie: 220/230/40A, 380V/40A, 400/415V/40A, 440V/ 40A;

AC-3e: Ue/ Ie: 220/230/40A, 380V/40A, 400/415V/40A, 440V/ 40A;

AC-4: Ue/ Ie: 220/230/33.3A, 380V/33.3A, 400/415V/33.3A, 440V/ 33.3A;

Us: AC50Hz: 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 440V;

AC60Hz: 24V, 110V, 220V, 380V, 440V;

AC50/60Hz: 24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V;

AC50Hz (70%~120%Us): 220V, 415V;

额定频率: 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

lth: 10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/1.3A, 660V/0.75A;

DC-13:Ue/Ie:220V/0.3A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672709

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1NO, 1NC

型号解释:

<u>LC1E</u>	<u>32</u>	<u>10</u>	<u>M</u>	<u>6</u>
I	II	III	IV	V

I	交流接触器基本型号: LC1E 交流接触器优化型基本型号
II	产品规格 32,38,40B
III	辅助触头类型 10: 1NO 01: 1NC
IV	线圈电压代码 见表 3
V	线圈频率代码(见表 3) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz

表 3

线圈电压代码	电压-频率
B5	24V-AC50Hz
CC5	36V-AC50Hz
E5	48V- AC50Hz
F5	110V- AC50Hz
M5	220V- AC50Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304672709

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

U5	240V- AC50Hz
Q5	380V- AC50Hz
N5	415V- AC50Hz
R5	440V- AC50Hz
B6	24V-AC60Hz
F6	110V-AC60Hz
M6	220V-AC60Hz
Q6	380V-AC60Hz
R6	440V-AC60Hz
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V- AC50/60Hz
F7	110V- AC50/60Hz
M7	220V- AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz
M5WB	220V- AC50Hz 宽幅动作范围 (70%~120%Us)
N5WB	415V-AC50Hz 宽幅动作范围 (70%~120%Us)



中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304672709

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



中国质量认证中心