

PID:

02267000

CID:

CN.A0002W

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE,
EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Contattori elettromeccanici per
usi domestici e similari
(Serie Acti9 iCT HOG)**

*Contactors for household installations
(Series Acti9 iCT HOG)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2019-02-07**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-02-07
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari Contactors for household installations

Concessionario | Licence Holder

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES FRANCE, EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FR - France

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.E000A3 C01836295 86361 CHASSENEUIL DU POITOU

France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61095:2009

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61095:2009

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0035032-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	Acti9 ICT HOG
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage (Ui)</i>	500 V
<i>Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage (Uimp)</i>	2500 V
<i>Tensione nominale del circuito di comando / Rated control circuit voltage (Uc)</i>	220/240 V
<i>Corrente convenzionale termica in aria libera / Conventional free air thermal current (Ith)</i>	63 A
<i>Corrente nominale condizionale di cortocircuito / Rated conditional short-circuit current</i>	3000 A
<i>Dispositivo associato / Type of associated device</i>	fusibile 63 A tipo gG / fuse 63 A type gG
<i>Classe di isolamento bobina / Insulation class of coil</i>	H
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Terminali / Terminals</i>	morsetti a bussola / pillar terminals

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T000UA

<i>Marca / Trade mark</i>	Schneider Electric
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A9C22740
<i>Riferimento a catalogo / Catalogue reference</i>	A9C22740
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50 Hz
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P+N
<i>Schema elettrico / Pattern number</i>	4NC
<i>Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power</i>	40 A

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7a**

AR.T000UJ

Marca / Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo / Type reference **A9C22740**

Riferimento a catalogo / Catalogue reference **A9C22740**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Numero di poli / Number of poles **3P+N**

Schema elettrico / Pattern number **4NC**

Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power **15 A**

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7b**

AR.T000UK

Marca / Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo / Type reference **A9C22763**

Riferimento a catalogo / Catalogue reference **A9C22763**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Numero di poli / Number of poles **3P+N**

Schema elettrico / Pattern number **4NC**

Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power **63 A**

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7a**

AR.T000UL

Marca / Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo / Type reference **A9C22763**

Riferimento a catalogo / Catalogue reference **A9C22763**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Numero di poli / Number of poles **3P+N**

Schema elettrico / Pattern number **4NC**

Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power **20 A**

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7b**

AR.T0018V

Marca / Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo / Type reference **A9C24740**

Riferimento a catalogo / Catalogue reference **A9C24740**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Numero di poli / Number of poles **3P+N**

Schema elettrico / Pattern number **4NO / 4NA**

Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power **40 A**

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7a**

AR.T0018W

Marca / Trade mark **Schneider Electric**

Riferimento di tipo / Type reference **A9C24740**

Riferimento a catalogo / Catalogue reference **A9C24740**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Numero di poli / Number of poles **3P+N**

Schema elettrico / Pattern number **4NO / 4NA**

Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power **15 A**

Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue) **400 V**

Categoria di utilizzazione / Utilisation category **AC-7b**

AR.T0018X

<i>Marca / Trade mark</i>	Schneider Electric
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A9C24763
<i>Riferimento a catalogo / Catalogue reference</i>	A9C24763
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50 Hz
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P+N
<i>Schema elettrico / Pattern number</i>	4NO / 4NA
<i>Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power</i>	63 A
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue)</i>	400 V
<i>Categoria di utilizzazione / Utilisation category</i>	AC-7a

AR.T0018Y

<i>Marca / Trade mark</i>	Schneider Electric
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	A9C24763
<i>Riferimento a catalogo / Catalogue reference</i>	A9C24763
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50 Hz
<i>Numero di poli / Number of poles</i>	3P+N
<i>Schema elettrico / Pattern number</i>	4NO / 4NA
<i>Corrente nominale di impiego/potenza nominale / Rated operational current (Ie)/rated power</i>	20 A
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operational voltage (Ue)</i>	400 V
<i>Categoria di utilizzazione / Utilisation category</i>	AC-7b

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T00036

BTT.022600.DA1N

Importo serie IMQ - 0226 - Apparecchiature di manovra ed ausiliari per segnalazione e comando / IMQ series - 0226 - Operating and auxiliary devices for signalling and control

1